

Akku-Poliermaschine

PV001GZ

40V max. • 180 mm • 0-2.200 min⁻¹

Leistungsstarke Poliermaschine entwickelt für die Lackaufbereitung und -pflege

Für Schwämme und Hauben mit 180 mm Durchmesser, entwickelt für die Lackaufbereitung und -pflege im KFZ-Bereich. Einstellbare Drehzahl und Konstantelektronik für eine gleichbleibende Drehzahl unter Last. Sanftanlauf für ein sanftes Anfahren und weniger Abschleudern von Politur, Wachs oder Paste. Mit gummiertem Handgriff und großem Einschalter für lange Arbeiten.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akkusysteme	XGT 40Vmax/80V max
Leerlaufdrehzahl	600 – 2 200 min ⁻¹
Schalldruckpegel (L _{pA})	80 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Polieren	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	3,0 - 4,4 kg
Produktabmessung (L x B x H)	496-550 x 196 x 195 mm

Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Soft-Start für weiches Anlaufen

EAN 0088381761116

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

192629-7
Fell-Pad



743053-3
Schleifteller Klett



262542-4
Zentrierrohr



158237-4
Seitengriff 36 kpl.



413F67-9
Bügelgriff



783204-6
6-kant-Stiftschlüssel



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

