

Akku-Hochentaster

UA004GZ

40V max. • 20,0 m/s • 30 cm

Akku-Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft zum Entfernen von Ästen in großer Höhe

Teleskopierbar von 2,50 - ca. 3,80 m. Automatische Ölpumpe für eine zuverlässige Kettenenschmierung. Mit Haken zum Herunterziehen von Ästen. Verliersichere Mutter für die Schienenbefestigung. Hauptschalter mit automatischer Abschaltfunktion schont den Akku und vermeidet ein unbeabsichtigtes Einschalten.



XGT MOTOR **BL** **AFT** **WG** **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Leistungsaufnahme	1500 W
Tank Kettenöl	0,16 L
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Schienenlänge	300 mm / 11-3/4"
Kettenteilung	3/8 "
Kettenstärke	0,043 - 0,050 "
Schienennutbreite	1,1 - 1,3 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	7,6 - 8,9 kg
Produktabmessung (L x B x H)	2 812 > 4 044x156x187 mm

Spezifikationen

- Leichte Maschine zum Entfernen von Ästen in großer Höhe
- IPX4-Wasserbeständigkeit während des Akkubetriebs
- Kompakte Bauweise

EAN 0088381757300

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191G15-1

Sternschiene



191K37-5

Tragegurt



419288-5

Sägekettenschutz 36x10cm



782023-7

Schraubenschlüssel 13-16



783202-0

6-kant-Stiftschlüssel



958291646

Sägekette 30cm 1,1mm 3/8" K17



Optionales Zubehör

191K37-5

Tragegurt



782023-7

Schraubenschlüssel 13-16



783202-0

6-kant-Stiftschlüssel



958291646

Sägekette 30cm 1,1mm 3/8" K17



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

