

INKOVIDEO INKO-MCX-B5 Intelligente 100% kabellose 4G Überwachungskamera mit Akkubetrieb

EAN: 4260383612610

Die INKO-MCX-B5 ist eine 100% kabellose 4G-Überwachungskamera. Dank des leistungsstarken eingebauten Akkus und 4G kann die Kamera problemlos völlig autark an Orten eingesetzt werden, wo kein Stromanschluss und kein WLAN vorhanden sind.



Das mitgelieferte Solarpanel kann angeschlossen werden und ermöglicht das bequeme Nachladen des Akkus.

Integrierter PIR-Sensor und intelligente Menschenerkennung ermöglichen zuverlässige Bewegungserkennung und vermeiden ungewünschte Fehlalarme.

3 MP Auflösung und fortschrittliche Nachtsicht in Farbe sorgen für ein klares und detailreiches Bild unabhängig von Lichtverhältnissen.

Die Kamera unterstützt lokale Aufnahmen auf MicroSD-Karten (bis 128 GB).

Dank einem Erfassungswinkel von 100 Grad bekommen Sie noch mehr Kontrolle über das überwachte Objekt.

Die INKO-MCX-B5 unterstützt Zwei-Wege-Audio und verfügt über ein integriertes Mikrofon und einen Lautsprecher, damit Sie bequem mit gebetenen Gästen kommunizieren oder ungebetene Gäste wegschicken können.

Eine SIM-Karte mit aktiver Datenverbindung wird benötigt und ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Hauptmerkmale

- 100% kabellos und einfach zu installieren
- Batterie- und Solarbetrieb
- 4G Mobilfunknetz
- Betrieb und Standby mit extrem niedrigem Stromverbrauch
- Besonders langes Standby
- 3 MP Auflösung
- Infrarot-Nachtsicht
- Multifunktionales weißes Licht
- PIR und Personenerkennung
- Intelligente Aufzeichnung
- Integriertes MIC und Lautsprecher für Zwei-Wege-Audio
- Lokale SD-Karte bis zu 128 GB
- Intelligente Erkennung: Automatische Wiederherstellung, wenn eine Anomalie in der Kamera auftritt, um den normalen Kamerabetrieb zu gewährleisten
- Wasserdicht IP66

Spezifikationen

Objektiv	Brennweite	2,8 mm
	Blende	F2.2
	Sichtfeld	100°
Bild	Sensor	1/3,1"- CMOS-Sensor
	Auflösung	3 MP (2304 x 1296)
	Tag-Nacht-Modus	IR-Licht, automatischer Schalter IR-CUT
Video	Kompression Standard	H.264, H.265
	Bildfrequenz	15 fps
	Auflösung	3 MP (2304 x 1296)
Audio	Eingabe/Ausgabe	Integriertes Mikrofon und Lautsprecher (Zwei-Wege-Audio)
	Kompression Standard	AAC/G711A
PIR	Entfernung	7 m
	Winkel	120°
Licht	Anzeigelampe	Rote und grüne zweifarbige LED
	Schaltfläche	Eine Schalttaste; eine Reset- und eine Funktionstaste
Speicherung	Lokales	Unterstützt SD-Karte (max.128 GB)
Alarm	Intelligenter Alarm	PIR, Menschenerkennung, Bewegungserkennung
	Informationen zur	Push-Benachrichtigung zur App
Internet Verbindung	4G BAND	FDD: B1/3/5/7/8/20 TDD: B38/40/41 GSM: 900/1800 MHz
	Antenne	Externe 5 db-Antenne
Strom	Akku-Kapazität	10400 mAh
	Lebenszeit	Bis zu 6 Monate pro Ladung (basierend auf 3 Minuten Aufwachen pro Tag)
	Ladungsschnittstelle	Typ-C DC 5 V
Allgemein	Wasserdicht	IP66
	Arbeitstemperatur	-20°C~50°C
	Arbeitsfeuchtigkeit	20%~85%
	Größe	67 x 82 x 180 mm

Lieferumfang

- INKOVIDEO INKO-MCX-B5 Überwachungskamera
- Solarpanel mit Halterung und Montagezubehör
- USB Kabel
- Kurzanleitung
- Montagezubehör