



2,5" SSD SATA III PERFORMANCE

Solid State Drive

Technische Informationen

Kapazitäten: 128 GB | 250 GB | 500 GB | 1 TB | 2 TB

Formfaktor: 2,5" Schnittstelle: SATA

Internes Protokoll: SATA III (6Gbps)
Sequentielles Lesen: Bis zu 550 MB/s*
Sequentielles Schreiben: Bis zu 500 MB/s*
MTBF: 2.000.000 Stunden

TBW: 60 TB (128 GB), 120 TB (250 GB),

 $240\ TB\ (500\ GB),\ 480\ TB\ (1\ TB),\ 2\ TB\ (960\ GB)$

Eigenschaften: Fortschrittliche 3D-Nand Technologie

mit SLC-Datenturbo-Cache, geräuschloser Betrieb (0 dB), geringer Stromverbrauch, schock-resistent (1500 G/0.5 ms)

Funktionen: SMART & TRIM Command Support

Abmessungen, Gewicht: 100 x 70 x 7 mm, 33 g

Artikeldaten

Kapazität	Artikelnummer	EAN	VPE
128 GB	3814430	4 034303 031795	
250 GB	3814440	4 034303 031825	
500 GB	3814450	4 034303 031856	2 Stück
1 TB	3814460	4 034303 031887	
2 TB	3814470	4 034303 032389	