

12V Digital-Batterietester

Artikel-Nr.: 550.1645

EAN: 4042146579695

Aktionspreis: 211,90 € *



12V 12V ✓

12V + 12V 24V ✓

Beschreibung

- geeignet für 12 Volt-Batterien (Bleisäure-, Gel-, Nasszellen-, MF-, VRLA-, Calcium-, AGM und Tiefzyklusbatterien)
- automatische Steuerung des kompletten Testvorgangs durch Menüführung
- zum schnellen und einfachen Ermitteln der Batterie-Leistungsfähigkeit unter Berücksichtigung der Temperaturkompensation
- überprüft Batteriezustand, Ladezustand, Innenwiderstand, Kaltstart-Stromwert
- mit Überprüfungsfunktion für Starterbatterie, Anlasser und Ladekreismessung
- die Messergebnisse werden durch ein präzises 5-stelliges LCD-Display angezeigt
- zusätzlich erfolgt die Anzeige der Messergebnisse durch farbliche Symbole: OK, Laden und Schlecht
- der Anschluss an die Batterie erfolgt über zwei kunststoffummantelte Krokodilpolklemmen
- Vermeiden einer Überlastung der Batterie durch zu lange Messdauer
- beleuchtetes und sehr gut ablesbares LCD-Display
- 0,45 m langes Kabel ermöglicht flexibles Arbeiten
- widerstandsfähige Gummischalenummantelung

Eigenschaften

Anzeige:	LCD Display
Spannungsbereich:	7,6-17 V
Verpackungslänge mm:	283
Frequenz:	100
Verpackungshöhe mm:	65
Messgenauigkeit1:	+/- 0,5 Megaohm
Gewicht [g]:	1000
Verpackungsinhalt:	1
Messbereich:	7,6-17 V
Verpackung:	Karton
Arbeitstemperatur:	-18°C bis 55°C
Arbeitsbereich SAE:	100-1.400 CCA
Arbeitsbereich IEC:	100-800 CCA
Arbeitsbereich EN:	100-1.400 CCA
Arbeitsbereich DIN:	100-800 CCA
Arbeitsbereich CCA:	100-1.400 CCA
Anwendungsbereich allgemein:	für 12 Volt Starterbatterien
Verpackungsbreite mm:	167

