


MOON

Eine exklusive Oberfläche in Holzoptik verleiht der Deckenlampe einen natürlichen Look.



ECODim
 Dimmbar über Ihren **Zimmerlichtschalter**: Einfach mehrmals den Schalter betätigen, um die Leuchte zu Dimmen:

- 1x drücken: Volllicht
- 2x drücken: Halblicht
- 3x drücken: Dimlicht
- 4x drücken: Ausschalten



9053 S WO
4250294316226

LED 18W
230V ~ 50Hz integriert

3-Stufen-Dimmer
via Lichtschalter

3500
1240 lm



9053 M WO
4250294316233

LED 24W
230V ~ 50Hz integriert

3-Stufen-Dimmer
via Lichtschalter

3500
1750 lm



9053 L WO
4250294316240

LED 36W
230V ~ 50Hz integriert

3-Stufen-Dimmer
via Lichtschalter

3500
2410 lm

