



Einhell

EXPERT

Hochdruckreiniger

TE-HP 140

Art.-Nr.: 4140760

Ident.-Nr.: 11019

EAN-Code: 4006825646412

Der Einhell Hochdruckreiniger TE-HP 140 arbeitet bei 1.900 Watt mit einem maximal zulässigem Druck von 140 bar zum zügigen Reinigen verschmutzter Flächen mit einer max. Durchflussmenge. Durch die kompakte Bauweise und den ausziehbaren Griff ist er mobil, einfach in der Handhabung und platzsparend bei der Aufbewahrung. Er schaltet automatisch ein und aus. Der Wasseranschluss ist mit einem integrierten Filter ausgestattet. Flexibel ist er durch das modulare Quick-Couple-System, der Druck und die Stärke wird über die Düsen reguliert. Am Gehäuse lässt sich der Druckschlauch aufwickeln. Ein Reinigungsmitteltank ist integriert. Die Lieferung erfolgt inkl. Pistole, Druckschlauch, Lanze, 2 Düsen, Bürste, Sprühmittelbehälter und Terrassenreiniger.

Ausstattung

- Höchstdruck 140 bar
- Ausziehbarer Griff integriert für ein bequemes Transportieren
- Automatisches Ein-und Ausschalten
- Zügiges Reinigen verschmutzter Flächen mit 420 l/h
- Wasseranschluss mit integriertem Filter
- Aufwickelrolle zum bequemen Aufbewahren des Druckschlauches
- Ideal für den mobilen Einsatz
- Regulierung des Drucks und der Stärke über die Düsen
- Modulares Quick-Couple-System für den vielseitigen Einsatz
- Vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für Düsen, Pistole, usw.
- Integrierter Reinigungsmitteltank
- Inklusive: Schlauch, Pistole, Lanze, rotierende Düse,
- Punkt und Breitstrahldüse, Bürste, Sprühmittelbehälter
- Und Terrassenreiniger



Technische Daten

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - Netzanschluss | 220-240 V 50 Hz |
| - Leistung | 1900 W |
| - Druck max. | 140 bar |
| - Fördermenge max. | 420 L/h |
| - Max. Wassertemperatur | 40 °C |
| - Max. Zulaufdruck | 7 bar |
| - Länge Hochdruckschlauch | 5 m |
| - Reinigungsmitteltank | 1.2 L |



Logistische Daten

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht | 10.8 kg |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung | 14.8 kg |
| - Maße Einzelverpackung | 380 x 364 x 885 mm |
| - Stück pro Exportkarton | 1 STK |
| - Bruttogewicht Exportkarton | 15 kg |
| - Maße Exportkarton | 378 x 363 x 885 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 218 446 552 |



Als Sonderzubehör erhältlich



Metallverlängerung
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144024
EAN-Code: 4006825652321
Einhell Accessory



Waschbürste
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144016
EAN-Code: 4006825652246
Einhell Accessory



Horizontal-Waschbürste
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144018
EAN-Code: 4006825652260
Einhell Accessory



PVC Hochdruckschlauch 6m
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144019
EAN-Code: 4006825652277
Einhell Accessory



Turbodüse
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144022
EAN-Code: 4006825652307
Einhell Accessory



Flächenreiniger
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144015
EAN-Code: 4006825652000
Einhell Accessory



Rotierende Waschbürste
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144017
EAN-Code: 4006825652253
Einhell Accessory



Winkeldüse
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144020
EAN-Code: 4006825652284
Einhell Accessory



Sprühmittelbehälter
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144021
EAN-Code: 4006825652291
Einhell Accessory



Rohrreinigungsschlauch 15 m
Hochdruckreiniger-Zubehör
Art.-Nr.: 4144023
EAN-Code: 4006825652314
Einhell Accessory