



Artikelnummer 1198740
EAN 4007123683079

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Stahlblech, rostgeschützt verzinkt, auf besonders stabilem Tragegestell.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- Das BREMAXX® Kabel ist extrem stabil, einsetzbar bis -35 °C, öl- und UV-beständig und zudem extrem abriebfest.
- 3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Überhitzungsschutz, Kontroll-Leuchte bei Überhitzung und Überlastung.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	BREMAXX	Trommeldurchmesser	240 mm
Kabellänge	25 m	Stecksystem Stecker	Typ E und F
Kabelbezeichnung	AT-N05V3V3-F 3G1,5	Max. Strombelastbarkeit	16 A
Kabelfarbe	orange	Schutzart (IP)	IP44

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	4.11 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	4.1 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	19,3 cm x 25,5 cm x 33,5 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	19,5 cm x 26 cm x 34 cm		

LIEFERUMFANG

Garant S IP44 Kabeltrommel