



Artikelnummer 1319250
EAN 4007123680153

BESCHREIBUNG

- Kabeltrommel auf besonders stabilem, pulverbeschichtetem Stahlrohrgestell. Trommelkörper aus hochbruchfestem Spezialgummi.
- Mit Klapp-Drehgriff für komfortables Aufrollen.
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704.
- CEE-Stecker 400 V/32 A 5-polig,
 - 1 CEE-Steckdose 400 V/32 A 5-polig,
 - 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig,
- 1 CEE-Steckdose 400 V/16 A 5-polig,
- 3 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- Mit 4-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.
- FI-Personenschutz-Schalter 30 mA,
 - 1 Sicherheits-Automat 400 V/16 A,
 - 1 Sicherheits-Automat 230 V/16 A.

TECHNISCHE DATEN

Kabelqualität	Gummi-Neopren	Trommeldurchmesser	380 mm
Kabellänge	25 m	Stecksystem Stecker	CEE 32 A 3P+N+PE (5p) 400 V
Kabelbezeichnung	H07RN-F 5G4,0	Schutzart (IP)	IP44
Kabelfarbe	schwarz		

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

VPE	1	Produktgewicht (inkl. Verpackung)	16.7 kg
Produktgewicht (ohne Verpackung)	16.7 kg	Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung)	28 cm x 38 cm x 51 cm
Abmessung LxBxH (ohne Verpackung)	28 cm x 38 cm x 51 cm		

LIEFERUMFANG

Brobusta CEE 2 FI IP44 Kabeltrommel