

professionalLINE SteelCore Kabeltrommel SC 3100 IP 44 33 m H07RN-F3G1,5

Vollschutzisoliert, mit Stahlkern für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.



Artikelnummer 9191330100
EAN 4007123682850

BESCHREIBUNG

- Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.
- Innovativer Tragegriff „cablepilot“ für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.
- Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- Unempfindlich gegen Benzine und Öle.
- Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Design geschützt. / Patent angemeldet.

TECHNISCHE DATEN

| | | | |
|------------------|---------------|-------------------------|-------------|
| Kabelqualität | Gummi-Neopren | Trommeldurchmesser | 290 mm |
| Kabellänge | 33 m | Stecksystem Stecker | Typ E und F |
| Kabelbezeichnung | H07RN-F 3G1,5 | Max. Strombelastbarkeit | 16 A |
| Kabelfarbe | schwarz | Schutzart (IP) | IP44 |

VERPACKUNGEN, ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

| | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|
| VPE | 1 | Produktgewicht (inkl. Verpackung) | 7.7 kg |
| Produktgewicht (ohne Verpackung) | 7.28 kg | Abmessung LxBxH (inkl. Verpackung) | 22 cm x 31,5 cm x 40,5 cm |
| Abmessung LxBxH (ohne Verpackung) | 22 cm x 30,5 cm x 39 cm | | |

LIEFERUMFANG

professionalLINE SteelCore Kabeltrommel SC 3100 IP44