

All-In-One HiFi System mit integriertem Verstärker

IMPERIAL® DABMAN i560 CD



VOLLE STREAMING POWER INKLUSIVE!*



* Sofern vom Anbieter und softwareseitig unterstützt.

Der IMPERIAL DABMAN i560 CD überzeugt als komplettes All-In-One-HiFi System. Im hochwertig verarbeiteten, eleganten Gehäuse im klassischen 43 cm Format ist alles untergebracht, was eine moderne HiFi-Anlage können muss: DAB+ Digital-, analoges UKW oder Internetradio, CD-Spieler, USB-Recorder, Netzwerkplayer, USB Mediaplayer, ein umfangreiches Portal erlaubt (bei entsprechender Berechtigung) den direkten Zugriff auf diverse Musikstreamingdienste (Amazon Music, Deezer, Tidal, HighRes Audio, (FLAC - High Resolution Audio wird unterstützt)). Die integrierte Bluetooth 5.1-Schnittstelle erlaubt darüber hinaus das kinderleichte drahtlose Streamen

von Musik von Handys und Tablets und verfügt außerdem über eine Sende-Funktion. Der integrierte Verstärker leistet 2 x 30 W und sorgt für einen vollen, natürlichen Klang. Die hohe Anschlussvielfalt des DABMAN i560 CD erlaubt maximale Flexibilität. Die Bedienung des HiFi-Alleskönners erfolgt intuitiv über Tasten am Gerät, die im Lieferumfang enthaltene Fernbedienung oder per (kostenlos downloadbarer) App via Smartphone oder Tablet PC. Zusatzfunktionen wie Wecker, Sleptimer oder die Darstellung aktueller Wetterinfos runden den Funktionsumfang des Radios ab und machen den DABMAN i560 CD zur perfekten HiFi Zentrale.

Leistungsmerkmale

- 43 cm HiFi-Komponente in edlem Metallgehäuse
- DAB+/UKW & Internetradio mit CD und Netzwerkplayer (UPnP) uvm.
- Bluetooth 5.1 (Sende- & Empfangsfunktion)
- FLAC High Resolution Audio ready
- Mehrsprachige Menüführung (17 Sprachen)
- 8,13 cm (3,2") TFT Farbdisplay (beleuchtet und dimmbar)
- USB (Mediaplayer, Recording, Laden)
- Integrierte Musik-Streamingdienste (Amazon Music, Deezer, Napster, Tidal, Qobuz, Soundmachine, High Res Audio)
- Steuerbar per Fernbedienung oder kostenloser Soundmate App (IOS & Android)
- Aktivierbarer Hotel-Modus sichert wichtige Einstellungen und verhindert Fehlbedienung
- 2,4 GHz W-LAN und LAN-Anschluss
- Integrierter Verstärker (2x 30W)
- Hohe Anschlussvielfalt (optisch, elektrisch, Lautsprecheranschlüsse, HDMI ARC, uvm.)
- Stationsspeicher: je 100 DAB+ & UKW Sender, 500 IR-Sender, 4 Direktwahltasten am Gerät



Lieferumfang

IMPERIAL DABMAN i560 CD, Fernbedienung (inkl. Batterien), DAB+/UKW Teleskopantenne, DAB+ / UKW Wurfantenne, WLAN-Antenne, Bluetooth-Antenne, 1.5m Cinch Audio R/L Anschlusskabel, 1.5m Lichtwellenleiterkabel (optisch, Toslink), externes Netzteil (DC 18V, 3.6A), Bedienungsanleitung

Anschlüsse

- 1x USB 2.0 (Gerätefront)
- 1x Kopfhöreranschluss (Gerätefront)
- 1x RJ45 Netzwerkanschluss
- 1x Bluetooth Antenne
- 1x WiFi Antenne
- 1x DAB+/UKW Antenne
- 1x Digitaler Audioausgang optisch SPDIF
- 1x Digitaler Audioausgang elektrisch SPDIF
- 1x Lautsprecheranschluss r/l (Schraubklemme)
- 1x Audioausgang analog r/l
- 1x Subwoofer Ausgang
- 1x HDMI ARC Eingang
- 1x Digitaler Audioeingang optisch
- 1x Digitaler Audioeingang elektrisch
- 2x Audioeingang analog r/l
- 1x Anschluss Stromversorgung

Gehäuse

Gehäuse inkl. LS-Anschlüsse & Drehregler

Maße (cm) BxHxT	43 x 8 x 26	43 x 8 x 29
Gewicht	3,9 kg	

IMPERIAL
DABMAN i560 CD
Art.Nr.: 22-254-00



UKW
FM

INTERNET
RADIO

SEND
← →
RECEIVE

UPnP
Universal Plug & Play

WiFi

INTEGRIERTER
VERSTÄRKER



KOMFORTABLE APP –
FÜR DIE EINFACHE BEDienung
Soundmate App
ZUM KOSTENLOSEN
DOWNLOAD FÜR ANDROID
UND iOS VERFÜGBAR!

SATVISION

Imperial Dabman i560 CD

SEHR GUT 93,4 %

HiFi-Receiver im Einzeltest – 01/2023

imperial®

TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen/GERMANY

Telefon +49 - (0) 26 76 / 9 52 00
Telefax +49 - (0) 26 76 / 9 52 01 00
E-mail Verkauf@telestar.de