

# HiLook IPC-B650H-Z 5 MP Full HD PoE ONVIF Netzwerk Wetterschutzta Überwachungskamera mit Varifokusobjektiv

EAN: 6931847134778

IPC-B650H-Z ist eine Überwachungskamera der Marke HiLook mit einer Nachtsicht bis 50 m und mit einer Auflösung von bis zu 5 Megapixel.

Diese Netzwerkkamera ist für die Überwachung Ihres Geschäfts, Büros, Lager oder Grundstücks bestens geeignet.

Dank PoE kann die Kamera über ein einziges Kabel betrieben werden (Voraussetzung dafür ist ein PoE-fähiger Router oder Switch).



Aufnahme kann entweder direkt auf einem PC oder einem ONVIF-fähigen NAS / Netzwerkrekorder erfolgen.

Fernzugriff auf die Kamera über das Internet (PC oder Smartphone) ist möglich.

Dieses Modell ist nach dem IP67 Standard geschützt, so dass es sowohl innen als auch außen installiert werden kann.

## Hauptmerkmale

- Hohe Bildqualität mit 5 MP Auflösung
- Effiziente H.265+ Kompressionstechnologie zur Einsparung von Bandbreite und Speicherplatz
- Klare Abbildung bei starkem Gegenlicht durch WDR (Wide Dynamic Range) 120 dB
- Bis zu 50 m Nachtsicht
- Wasser- und staubdicht (IP67)
- Motorisiertes Varifokalobjektiv
- Einfache Installation und Überwachung

## Lieferumfang

- Überwachungskamera
- Montagezubehör
- Kurzanleitung

## Technische Daten

<b>Kamera</b>	
Bildsensor	1/2,7" CMOS mit progressiver Abtastung
Max. Auflösung	2560 x 1920
Min. Beleuchtungsstärke	Farbe: 0,005 Lux @ (F1.6, AGC ON), S/W: 0 Lux mit IR
Verschlusszeit	1/3 s bis 1/100.000 s
Tag und Nacht	IR-Sperfilter
Winkeleinstellung	Schwenken: 0° bis 360°, Neigen: 0° bis 90°, Drehen: 0° bis 360°
<b>Objektiv</b>	
Objektiv	motorisiertes Varifokalobjektiv
Brennweite	2,8 bis 12 mm:
Sichtfeld	Horizontal: 97° bis 30°, vertikal: 70° bis 22,3°, diagonal: 128° bis 37°
Objektivanschluss	Ø14
Iris-Typ	Fest
Blende	F1.6
<b>Beleuchter</b>	
Lichttyp	IR
Lichtbereich	bis zu 50 m
IR-Wellenlänge	850 nm
<b>Video</b>	
Mainstream	50 Hz: 20 fps (2560 x 1920) 25 Bilder pro Sekunde (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720) 60 Hz: 20 fps (2560 x 1920) 30 Bilder pro Sekunde (2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)
Sub-Stream	50 Hz: 25 fps (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360) 60 Hz: 30 Bilder pro Sekunde (1280 x 720, 640 x 480, 640 x 360)
Video-Komprimierung	Hauptstrom: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264/MJPEG
Video-Bitrate	32 Kbps bis 16 Mbps
H.264-Typ	Basisprofil/Hauptprofil/Hochprofil
H.265-Typ	Hauptprofil
Region von Interesse (ROI)	1 feste Region für den Hauptstrom
<b>Netzwerk</b>	
Protokolle	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour, IPv4, UDP, SSL/TLS
Gleichzeitige Live-Ansicht	Bis zu 6 Kanäle
API	Offene Netzwerk-Video-Schnittstelle, ISAPI
Benutzer/Host	Bis zu 32 Benutzer. 3 Ebenen: Administrator, Bediener und Benutzer 3 Benutzerebenen: Administrator, Bediener und Benutzer
Client-Software	iVMS-4200, Hik-Connect
Web-Browser	Plug-in für die Live-Ansicht erforderlich: IE 10+ Plug-in-freie Live-Ansicht: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Lokaler Dienst: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+

<b>Bild</b>	
Bildeinstellungen	Sättigung, Helligkeit, Kontrast, Schärfe, AGC, Weißabgleich über Client-Software oder Webbrowser einstellbar
Tag/Nacht-Schalter	Auto, Zeitplan, Tag, Nacht
WDR (Wide Dynamic Range)	120 dB
Bildverbesserung	BLC, 3D DNR
<b>Schnittstelle</b>	
Ethernet-Schnittstelle	1 RJ45 10 M/100 M selbstadaptiver Ethernet-Anschluss
Speicherung	Integrierter Speicherkartensteckplatz, unterstützt microSD-Karten (bis zu 256 GB)
Taste zurücksetzen (Reset)	Ja
<b>Erkennungen</b>	
Erkennungen	Bewegungserkennung, Video-Manipulationsalarm, Ausnahme
Alarm	Hochladen auf FTP, Benachrichtigung der Überwachungszentrale, Senden einer E-Mail, Hochladen auf die Speicherkarte, Auslösen der Aufnahme, Auslösen der Erfassung
Allgemeine Funktion	Anti-Flicker, Spiegel, Passwortschutz, Datenschutzmaske, Wasserzeichen, IP-Adressfilter
<b>Allgemein</b>	
Stromversorgung	12 V DC $\pm$ 25%, 0,9 A, max. 10,8 W, Ø5,5 mm Koaxial-Netzstecker PoE: 802.3af, Klasse 3, 36 V bis 57 V, 0,36 A bis 0,23 A, max. 12,9 W
Abmessungen	Ø 105 mm x 244,4 mm (Ø 4,1" x 9,6")
Abmessungen Verpackung	315 mm x 137 mm x 141 mm (12,4" x 5,4" x 5,6")
Gewicht	Ca. 715 g (1,6 lb.)
Verpackungsgewicht	Ca. 1125 g (2,5 lb.)
Lagerungsbedingungen	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Inbetriebnahme und Betrieb Bedingungen	-30 °C bis 60 °C (-22 °F bis 140 °F). Luftfeuchtigkeit 95 % oder weniger (nicht kondensierend)
Wetterfest	IP67