

Tischleuchte MAULstudy, exkl. Leuchtmittel



- **Erfolgreicher Design-Klassiker mit überzeugendem Preis-/Leistungsverhältnis**
- **Praxiserprobt und leistungsstark, flexibel in alle Richtungen einstellbar**
- **Besonders standfest: Schwerer Standfuß erlaubt weiten Auszug des Armes**
- **Professionelle Arbeitsplatzleuchte, hohe Lichtqualität**
- **Smart Home fähig mit passendem Leuchtmittel**
- **Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**

- Geeignet für 9,5 Watt LED-Leuchtmittel (Sockel E27) MAUL Art.-Nr. 829 12 05
- Reflektor für optimale Lichtausnutzung
- Ohne Auszugbegrenzung des Armes
- Stabiler Standfuß

Fuß: Standfuß
 Material: Kopf: Metall - Arm: Metall - Fuß: Beschwerungseinlage, schreibtischschonende Unterlage
 Maße: Höhe: 47 cm - Kopf: Ø 17 cm - Arm: Länge unten 35 cm, Länge oben 35 cm - Fuß: Ø 23 cm
 Bewegung: Kopf: Drehbar, Neigbar - Arm: Drehbar, Neigbar
 Position Schalter: Kabel

- Umweltschonende und sichere Verpackung, recycelbar
- Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL: Keine Leuchte oder Lampe wird in unser Programm aufgenommen, wenn sie nicht intensive Tests bestanden hat. Unser Team aus den Bereichen optischer, elektronischer und mechanischer Entwicklung sowie der Fertigungstechnik gewährleistet die Sicherheit der Tischleuchte MAULstudy
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Kabellänge ca.	Schutzklasse	VE	Packungsmaße / VE	Gewicht
8230490	schwarz	4002390087148	94052990	1,80 m	II Eurostecker	1 St	46 x 25 x 15,5 cm	5,35 kg
8230495	silber	4002390087124	94052990	1,80 m	II Eurostecker	1 St	46 x 25 x 15,5 cm	5,35 kg