

EAN/GTIN


6945730491732

Artikel 140060553

Beschreibung Zubehör Indoor - Bewegungs- und Tageslichtsensor


Bewegungsmelder. Erfassungsbereich: 12m. Geeignet für Wand-Deckenleuchte.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Optimale Montagehöhe	3 Meter
Sensortyp	hochfrequent	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	12 Meter
Mit DALI-Schnittstelle	×	Frequenz	50 60 Hertz
Konstantlichtregelung	×	Nennspannung	220 240 Volt
HLK-Ansteuerung	×	Min. Einschaltdauer	5 Sekunde
Geeignet für drahtlose Übertragung	×	Max. Einschaltdauer	30 Minute
Fernbedienbar	×	Ansprechhelligkeit	2 50 Lux
Ansprechempfindlichkeit einstellbar	✓	Max. Schalleistung LED	400 Watt
Ansprechhelligkeit einstellbar	✓	Breite	35,5 Millimeter
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	×	Höhe	25,5 Millimeter
Montageart	sonstige	Tiefe	76,7 Millimeter
Geeignet für Deckenmontage	✓	Länge	76,7 Millimeter
Geeignet für Wandmontage	✓		
Anschlussart	Steckklemme		
Werkstoff	Kunststoff		
Ausführung der Oberfläche	matt		
Farbe	weiß		
Transparent	×		
Schutzart (IP)	IP20		
Spannungsart	AC		
Mit Akustiksensoren	×		
Kompatibel mit Apple HomeKit	×		
Farbe	Weiß RAL9003		
Kompatibel mit Google Assistant	×		
Kompatibel mit Amazon Alexa	×		
IFTTT-Unterstützung verfügbar	×		
Art des Zubehörs/Ersatzteils	Multisensor		

Productinformationen

Artikel-nummer	Artikelbeschreibung	EAN/GTIN	Gewicht (kg/st)	Brutto gewicht (kg)	Länge Innen kasten	Breite Innen kasten	Höhe Innen kasten
140060553	LED Module sensor CT	6945730491732	0,04 kg	0,06 kg	40 mm	35 mm	80 mm

