

Verbindungskästen



Ersatzdeckel

- Deckelrand plan aufliegend
- Oberfläche rau strukturiert

Artikel-Nr.:	1094-13
EAN:	4013456141063
für Kastengröße Unterputz-Kästen	87 x 87 mm
Feuerbeständigkeit	650 °C
Verpackung innen/Versand	10/450
Preisgruppe	120

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

Maße entsprechen jeweils der Kastengröße
 halogenfreie Ausführung für Art.-Nr. 9073-78/77
 Art.-Nr. 9073-93
 für Verbindungsdosen Ø 120 mm für Art.-Nr. 9073-01/91
 Art.-Nr. 9073-79

