

## Vlies-Butyl Dichtungsmanschetten



### Vlies-Butyl Dichtungsmanschette

- Für Leitungen Ø 4 - 12 mm und Rohre Ø 15 - 110 mm
- Überputzbare Vliesmanschette
- selbstklebend
- 1-teilig

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>9089-49</b>
EAN:	4013456538337
Anzahl Leitungen / Rohre	1 Stück
Durchmesser Leitung / Rohr	25 - 32 mm
Länge	150 mm
Breite	150 mm
Höhe	30 mm
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/30
Preisgruppe	180

Zur dauerhaft sicheren Abdichtung von Installationsdurchdringungen durch z. B. Mauerwerk, Beton oder Holzwerkstoffe. Die hochelastischen Manschetten sind mit Vlies-Butyl-Klebekragen als Putzträger versehen und bieten höchste Klebekraft. Einige Untergründe müssen mit dem KAISER-Haftprimer vorbehandelt werden.

- Dauerhaft feuchtigkeitsfest für den Einsatz im Innen- und Außenbereich
- Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz in verputzten Wänden und hinter Wärmedämmverbundsystemen
- Wasserdichtender Effekt bei nicht drückendem Wasser, z. B. gegen Bodenfeuchtigkeit

