

## Verbindungskästen



### Verbindungskasten mit Deckel, 107 x 107 x 57 mm

- für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm<sup>2</sup> usw.
- inklusive Deckel

<b>Artikel-Nr.:</b>	<b>1095-91</b>
EAN:	4013456151406
Länge	107 mm
Breite	107 mm
Tiefe	57 mm
Rohreinführungen M16	4
Rohreinführungen M20	12
Rohreinführungen M25	4
Leitungseinführungen	12
für Klemmen bis	6 mm <sup>2</sup>
Versand	100
Preisgruppe	120

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

