

Verbindungskästen



Verbindungskasten mit Deckel, 159 x 159 x 75 mm

- für max. 2 Stromkreise durch Trennwand
- geeignet zum Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, Klemmsteine bis 16 mm² usw.
- inklusive Deckel

Artikel-Nr.:	1096-91
EAN:	4013456152007
Länge	159 mm
Breite	159 mm
Tiefe	75 mm
Rohreinführungen M20	16
Rohreinführungen M25	8
Rohreinführungen M32	4
Leitungseinführungen	12
für Klemmen bis	16 mm ²
Versand	30
Preisgruppe	120

Unterputz-Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden zur Stromkreistrennung
- Für den Einbau von DIN-Anschlussleisten, Normschiene TS 35 für Reihenklemmen, LSA+ - Anschlussleisten u. v. m.
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

