

System-Geräteträger



System-Geräteträger 160 - 240 mm mit universeller Montageplatte

- Anpassung an Dämmstärke in 10 mm Schritten möglich
- inklusive 2 Schraubdübel
- Material: Polyethylen
- Isolationsmaterial: Neopor
- Verarbeitungstemperatur: - 5 °C / + 60 °C

Artikel-Nr.:	9966.21
EAN:	7611614268743
Länge	220 mm
Breite	110 mm
Höhe	160-240 mm
Rohr-Kombieinführungen M20/25	2
Kombination	Leuchtauslass / Montageplatte
Schraubdübel	1 x 200 mm, 1 x 240 mm
Halogenfrei	Ja
Versand	5
Preisgruppe	180

Der System-Geräteträger ist so konstruiert, dass er sich perfekt in die Außendämmung einfügt und auf diese Weise Wärmebrücken zuverlässig verhindert. Eine einfache und schnelle Befestigung mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schraubdübel verankert den Geräteträger dauerhaft sicher an vielen Untergründen. Bestens geeignet für eine stabile Befestigung von Außenleuchten, Steckdosen, Türkommunikationsanlagen und vielem mehr. Dabei sind auch hohe Traglasten problemlos möglich.

- Schnellste, montagefreundliche Installation
- 2 Produktvarianten ermöglichen vielfältige Anwendungen
- Wärmebrücken werden effektiv vermieden
- In 10 mm Schritten an Dämmstärke anpassbar – Zuschneiden entfällt
- Modularer Aufbau für Dämmstärken von 160 bis 310 mm

