

Leuchten-Anschlussdosen, Verbindungsdose



Deckenleuchten-Anschlussdose, Tiefe 47 mm

- mit Metallgewinde M5 für Leuchtenhaken Länge min. 55 mm
- max. Belastung 20 N (2 Kg)
- auch als Deckenleuchten-Verbindungsdose zu verwenden
- mit Halterand
- Achtung! Leuchtenhakengewinde immer bis zum Anschlag eindrehen!

Artikel-Nr.:	9063-50
EAN:	4013456241305
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	47 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Rohreinführungen Ø 20 mm	2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	2
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	2
Versand	10
Preisgruppe	120