

Luftdichtungsmanschette



LUFTDICHT

Luftdichtungsmanschetten für Leitungen

- dauerhaftes Abdichten bei Durchdringungen von Leitungen durch luftdichte Schichten
- Extrem starke Klebekraft
- Temperaturbeständigkeit von -30 °C bis +80 °C, im Bereich der Durchführung bis +120 °C
- UV-beständig, halogenfrei

Artikel-Nr.:	9059-47
EAN:	4013456480339
Anzahl Leitungen / Rohre	2 Stück
Durchmesser Leitung / Rohr	8 - 12 mm
Länge	150 mm
Breite	150 mm
Höhe	30 mm
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	10/30
Preisgruppe	180

Luftdichtungsmanschette zur Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchführungen im Innenbereich bei luftdichten Gebäudehüllen.

- Extrem starke Klebekraft
- Für garantiert luftdichte Durchführungen, insbesondere im Dachgeschoss
- 10 Typen für verschiedene Rohr- und Leitungsdurchmesser
- Geeignet für Dampfsperrefolien, Unterspannbahnen, OSB-Platten*

