

Verbindungskästen und -dosen



Verbindungskasten 105 x 105 x 53 mm

- zum Einbau von: DIN-Anschlussleisten, Normschienen TS 35 für Reihenklammern usw., Klemmsteine bis 16 mm²
- mit beigelegter Bohrschablone
- inklusive Deckel

Artikel-Nr.:	9195-91
EAN:	4013456230507
Länge	105 mm
Breite	105 mm
Tiefe	53 mm
Fräsloch Ø	4 x 35 mm
mit 4 Schraubdomen	Ja
Ausbrechöffnungen Ø 20 mm	8
Leitungseinführungen für NYM- und Kleinspannungsleitungen	Ja
für Klemmen bis	4 mm ²
für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen	Ja
Versand	10
Preisgruppe	120

Verbindungskästen in allen Größen und für fast alle Aufgaben. Dieses Programm zeichnet sich durch seine praxisnahen Gehäusegrößen sowie die baustellengerechte, robuste Bauart der Gehäuse aus.

- Als zentrale Verbindungskästen bei sternförmiger Leitungsverlegung
- Einfaches Umverdrahten bei Nutzungsänderung der Räumlichkeiten
- Mit Trennwänden für die sichere Stromkreistrennung
- Passgenaues Erstellen von Wandöffnungen durch mitgelieferte Bohrschablone
- Abschlussdeckel mit Schraubbefestigung für die VDE-gerechte Installation

für max. 2 Stromkreise Trennwand einsetzen

