

Rohr-Geräte-Verbindungsdose



LUFTDICHT



Rohr-Geräte-Verbindungsdose O-range ECON®

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- vollisolierte Durchverdrahtung bei Kombinationen von Geräte-Verbindungsboxen mit Verbindungsstutzen
- werkzeuglose Rohreinführungen

Artikel-Nr.:	9266-22
EAN:	4013456548725
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	62 mm
Fräsloch Ø	68 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen bis M20	2
Rohreinführungen bis M25	2
Verbindungsstutzen pro VPE	7
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	180

Luftdichte Geräte-Verbindungsbox mit ECON®-Technik speziell für die Installation mit Elektroinstallationsrohr. Die Box ist VDE-zertifiziert und eignet sich für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß GEG. 4 Einführungen sind optimal für eine durchgängige Rohrinstallation, z. B. im Fertighausbau oder bei Datennetzwerken. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Rohreinführung per Öffnungslasche. Die Dichtungsmembran garantiert eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleistet gleichzeitig einen Rückhalt des Rohrs.

- Einbau in Fräsloch Ø 68 mm
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Rohreinführung
- Luftdicht und vollisoliert kombinierbar mit Verbindungsstutzen

O-range ECON®

