

Verbindungsdose 120 mm luftdicht



Verbindungsdose Ø 120 mm O-range ECON®

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- für 2 Stromkreise durch Trennwand 9073-20
- Aufnahme für Normschiene TS 35
- mit stabilem Halterand
- Erstellung der Einbauöffnung mit Bi-Metall-Fräser 1082-20 oder VARIOCUT 1089-00
- inklusive Deckel und Schrauben

LUFTDICHT



Artikel-Nr.:	9273-91
EAN:	4013456548800
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	65 mm
Fräsloch Ø	120 mm
Rohreinführungen bis M25	6
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	6
Leitungseinführungen 5 x 2,5 mm ² bzw. 7 x 1,5 mm ²	4
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	6
Luftdicht	Ja
Versand	10
Preisgruppe	180

Luftdichte Verbindungsdose Ø 120 mm mit ECON®-Technik für eine energieeffiziente Elektro-Installation gemäß GEG. Besonders montagefreundlich dank werkzeugloser Leitungs- und Rohreinführung. Die Dichtungsmembranen garantieren eine dauerhafte Luftdichtheit und gewährleisten gleichzeitig einen Rückhalt von Leitung oder Rohr. Das große Dosenvolumen bietet viel Installationsraum für diverse Leitungsverbindungen.

- Einbau in Fräsloch Ø 120 mm
- Elastische Dichtungsmembran für garantierte Luftdichtheit
- Werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführung

O-range ECON®

