

Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2 / 3 / 4



LUFTDICHT



Geräte-Verbindungsdose O-range ECON® 2

- luftdichte Ausführung mit Dichtungsmembranen
- werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Integrierte Leitungsrückhaltung der NYM-Leitung, Selbsthemmung der Rohre
- Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

Artikel-Nr.:	9252-22
EAN:	4013456550889
für Plattenstärke	7 - 40 mm
Tiefe	48 mm
Fräsloch Ø	2 x 68 mm
Geräteschrauben +/-	4
Mittenabstand	71 mm
Rohreinführungen bis Ø 20 mm	4
Rohreinführungen bis Ø 25 mm	2
Leitungseinführungen 3 x 2,5 mm ² bzw. 5 x 1,5 mm ²	1
Leitungseinführungen 3 x 1,5 mm ²	1
Anzahl Geräteeinbauöffnungen	2
Verpackung innen/Versand	10/100
Preisgruppe	180

Mit den neuen Geräte-Verbindungsboxen O-range ECON® 2 / 3 / 4 bietet KAISER die perfekte Basis und damit einen besonderen Komfort für die Installation aller gängigen Einbaugeräte in Mehrfachkombinationen. Sie vereinfachen aufgrund ihrer großen Einbauöffnung ohne Mittelsteg das Verdrahten mehrerer Geräte untereinander und ermöglichen sogar den Einsatz vorverdrahteter Einbaugeräte. Bei Einsatz unterschiedlicher Stromkreise bzw. von Versorgungs- und Kommunikationsanschlüssen innerhalb einer Kombination lassen sich die einzelnen Geräteeinbauplätze durch den einsetzbaren Trennsteg einfach und normgerecht trennen.

- Komfortable Installation vorverdrahteter Geräteeinbauten ohne räumliche Trennung
- Maximale Flexibilität bei der Gerätebefestigung, großzügiger Toleranzausgleich
- Normgerechte Trennung der einzelnen Einbauöffnungen mittels einsteckbarem Trennsteg
- Komplette Montage und Installation mit nur einem Schraubenantrieb
- kombinierbar mit allen Anwendungen des O-range®-Programms

