



H390 USB Computer Headset



USB-Computer-Headset mit kristallklarem Audio und praktischen Bedienelementen am Kabel

Erleben Sie klare Audioqualität bei Videobesprechungen mit einer einfachen Plug- and- Play- Verbindung über USB und einem geräuschunterdrückenden Mikrofon. Das Bügelmikrofon auf der linken Seite lässt sich wegdrehen, wenn es nicht benötigt wird. Über die im Kabel integrierten Bedienelemente können Sie die Lautstärke oder Stummschaltung regeln, ohne das Gespräch zu unterbrechen. Fein abgestimmte Lautsprecher sorgen für verbessertes digitales Audio für Arbeit und Freizeit.

INHALT

USB-Computer-Headset
Bedienungsanleitung

FUNKTIONEN

- Digitaler Stereoklang
- Bügelloses Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Praktische Bedienelemente am Kabel
- Plug-and-Play über USB-A
- Gepolsterter Tragekomfort
- Bewegungsfreiheit dank langem Kabel



Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Teilenummer	981-001281	N/A
Strichcode	5099206107298 (EAN-13)	50992061072919 (SCC-14)
Gewicht gr	260	5500
Länge cm	17.4	37.9
Breite cm	7.2	30.8
Höhe/Tiefe cm	19.3	43.1
Lautstärke	2.4 dm ³	0.1m ³
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	16	1
1 Palette EURO	400	25
1 Container 20 Fuß	7296	456
1 Container 40 Fuß	15184	949
1 Container 40 Fuß HQ	15440	965
OFF-WHITE EMEA-914		
Part #: 981-001286		
EAN/UPC: 5099206107304		
Bar code: 50992061073015		
ROSE EMEA-914		
Part #: 981-001281		
EAN/UPC: 5099206107298		
Bar code: 50992061072919		

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Funktioniert mit
Computer mit Windows, Mac oder ChromeOS über einen freien
USB-A-Anschluss.

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen
Headset
Höhe: 171 mm (6,73 Zoll)
Breite: 151 mm (5,94 Zoll)
Tiefe: 68 mm (2,68 Zoll)
Gewicht: 197 g (6,9 Unzen)
Kabellänge: 1,9 m (6.23 Fuß)

Mikrofon
Typ: Bidirektional
Frequenzbereich: 100~10kHz
Empfindlichkeit: -17 dBV/Pa ±4 dB

Lautsprecher
Frequenzbereich: 20~20 kHz
Empfindlichkeit: 94 dB ± 3 dB
Lautsprechergröße: 30 mm (1,18 Zoll)
Lautsprecherimpedanz: 32 Ω Ohm