

## Logitech Brio 300 Full HD webcam



### - Full HD 1080p Bildqualität

Lernen Sie bessere Meetings kennen mit Brio 300. Seien Sie Ihr bestes Ich mit hoher Auflösung und automatischer Belichtungskorrektur. Die benutzerfreundliche Abdeckblende schafft Privatsphäre durch einfaches Drehen. Brio 300 funktioniert mit führenden Meeting-Plattformen und verfügt über ein elegantes, gesprenkeltes Design mit 48 % recyceltem Kunststoff. (3)

(3) Der Kunststoffanteil der Webcam kann je nach Farbe variieren. Ausgeschlossen sind elektronische (EE) Komponenten, Kabel und Verpackung. 62 % für Grafit und Schwarz, 48 % für Grauweiß und Rosa.

### INHALT

Brio 300 mit angeschlossenem USB-C-Kabel  
Bedienungsanleitung

### FUNKTIONEN

- Full HD 1080p Bildqualität
- Automatische Belichtungskorrektur
- 70°-Sichtfeld
- Fester Fokus
- Integriertes Mono-Mikrofon mit Geräuschunterdrückung
- Integrierte Abdeckblende
- Einfache USB-C-Konnektivität

(1) Laden Sie Logi Tune für ein individuelles Erlebnis kostenlos herunter. (4) Logi Tune unterstützt derzeit Headset-Sprachbefehle in den folgenden Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch und Portugiesisch.

(2) Logi Tune ist nicht verfügbar für Chrome OS.

(3) Der Kunststoffanteil der Webcam kann je nach Farbe variieren. Ausgeschlossen sind elektronische (EE) Komponenten, Kabel und Verpackung. 62 % für

## Verpackung

	Primary pack	Master shipper carton
Tellenummer	960-001436	N/A
Strichcode	5099206104938 (EAN-13)	50992061049317 (SCC-14)
Gewicht gr	129.2	1264
Länge cm	11.6	30.5
Breite cm	7.3	24
Höhe/Tiefe cm	8.65	10.4
Lautstärke	0.7 dm <sup>3</sup>	0m <sup>3</sup>
1 Hauptpaket	1	N/A
1 Hauptkarton	8	1
1 Palette EURO	1408	176
1 Container 20 Fuß	31504	3938
1 Container 40 Fuß	65296	8162
1 Container 40 Fuß HQ	74200	9275
GRAPHITE EMEA28-935 Part #: 960-001436 EAN/UPC: 5099206104938 Bar code: 50992061049317		
ROSE EMEA28-935 Part #: 960-001448 EAN/UPC: 5099206104952 Bar code: 50992061049515		
OFF-WHITE EMEA28-935 Part #: 960-001442 EAN/UPC: 5099206104945 Bar code: 50992061049416		

## SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

Erforderlich: Freier USB-C-Anschluss

Funktioniert mit Windows, macOS oder Chrome OS(4) sowie praktisch jede gängige Plattform für Videogespräche.

Zertifiziert für Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, funktioniert mit Chromebook.

## TECHNISCHE DATEN

Mehrere Auflösungen  
1080p/30fps (1920x1080 Pixel)  
720p/30fps (1280x720 Pixel)  
Kamera-Megapixel: 2 MP  
Fokus: Fester Fokus  
Objektiv: Glas  
(Mindestens 2GB RAM erforderlich für Video-Streams in 1080p und 1GB RAM normalerweise erforderlich für Streaming in 720p)

Integriertes Mikrofon  
Mono-Mikrofon  
Mikrofon-Reichweite: Bis zu 1,22 m (4 Fuß)  
Diagonales Sichtfeld (dFOV): 70°

Hardware-Zoom: 1x Digitalzoom

Integrierte Abdeckblende

USB-Verbindung: Plug-and-Play über USB-C

RightLight 2 • automatische Beleuchtungskorrektur für schwierige Lichtverhältnisse

### ABMESSUNGEN

Webcam  
Höhe x Breite x Tiefe:  
65,63 mm (2,58 Zoll) x 53,1 mm (2,09 Zoll) x 45 mm (1,78 Zoll) einschl. Montageclip

Gewicht:  
74,6 g, (2,63 Unzen) inkl. Befestigungsclip und Kabel

Länge des angeschlossenen Kabels: 1,5 m (5 Fuß)