



## 43LK3C63DA

## LK3C Series

LK3C Series: 4024862127367

- Full HD
- 3x HDMI, 1x USB
- Smart TV
- Internal WLAN & Bluetooth
- Alexa Built-in
- Works With Google

 FULL HD  SMART TV  alexa | built-in  HDR 10

E

42kWh/1000

G

**HDR**

60kWh/1000

## 1080p FULL HD

### Full HD

Entdecken Sie perfekte Bilddarstellung auf dem Bildschirm eines Toshiba Full HD TV. Mit einer 1080p Bildschirmauflösung können Sie messerscharfe Klarheit sowie unglaubliche Bilddetails und lebendige Farben genießen.

## SMART TV

### Smart TV

Nutzen Sie die Vielfalt von Apps und Internetdiensten mit dem Toshiba Smart Portal, wie Netflix, Prime Video, Youtube, Deezer und vieles mehr.

## alexa | built-in

### Alexa Built in

Wenn das eingebettete Mikrofonsystem eingeschaltet ist, wird Ihr Fernseher selbst zu einem Alexa-Gerät. Sie können Alexa bitten, den Kanal zu wechseln, Apps zu öffnen, nach Filmen und Shows zu suchen, Musik abzuspielen und vieles mehr

## HDR10

### HDR10

Damit Sie auf HDR-Inhalte zugreifen können, unterstützen unsere Fernseher nicht nur das Standard-HDR-Videoformat HDR10, sondern auch Hybrid Log Gamma oder HLG. Diese Kompatibilität mit HLG macht unsere Modelle zukunftssicher, so dass Sie zukünftige HDR-Sendungen empfangen können.

SECURE  
SMART TV

NETFLIX

prime video

alexa | built-in

SCREEN SHARE

HDR10

dts HD

Dolby Audio

## ANZEIGE

Größe (cm & Zoll)	43" / 108cm
Paneltyp	Direct Back Light (DLED)
Auflösung	FHD (1920 x 1080)
Helligkeit	300

## SMART-TV-FUNKTIONEN

HBB TV ver 1.5	Ja
Audio-Video Sharing (AVS)	Ja
Smart Portal	Ja
Webbrowser	Ja
Netflix	Ja
YouTube™	Ja
Bluetooth	Ja
Képernyő tükrözés	Nein
Prime Video	Ja
Google Assistant	Works with Google Assistant
Amazon Alexa	Built in Alexa (embedded mic to bezel)
Netflix 4K	Nein
Youtube 4K	Nein
Internal WLAN	Internal
FollowMe TV	Ja
Smart Guide Application	Ja
Smart Remote Application	Ja

## ZUBEHÖR

Fernbedienung	Ja
Fernbedienung Batterie	(AAA) x 2 Alkaline
Schnellstart Anleitung	Ja
Mini-Fernbedienung	Nein

## FUNKTIONEN

HDMI™ ARC	Through HDMI2
USB-Aufzeichnung (PVR Ready)	Nein
Kanallisten USB-Cloning	Ja
Teletext	Ja
HDMI™ CEC	Ja
Einfacher Hotel-Modus	Passive- Basic Hotel Mode
Mediaplayer	Ja
MHL via HDMI® (Mobil-HD-Link)	Ja
Kindersicherung	Ja
NTSC-Wiedergabe	Ja

## VIDEO

Wide Color Gamut	Nein
HDR	Ja
Bildmodi	Natürlich, Kino, Sport, Dynamisch
Dolby Vision HDR	Nein
TRU Flow	Nein
TRU Resolution	Ja
TRU Micro Dimming	Ja
MEMC	Nein
UHD Upscaler	Nein

## TUNER / TV-ÜBERTRAGUNG

HEVC-Dekodierer (H.265)	Ja
Tunertyp	HD DVB-T2/C/S2
UHD über Satellit	Nein
Dualer Tuner	Nein
EPG (Elektronischer Programmführer)	Ja
Automatische Suche	Ja
Programmspeicherkapazität (Analog)	200
Programmspeicherkapazität (Digital S/S2)	10000
Programmspeicherkapazität (Digital T/T2/C)	800

## LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energy Class	E
Energy Consumption(kWh/1000h)	42kW/1000h
Energy Class(HDR)	G
Energy Consumption(kWh/1000h)(HDR)	60kW/1000h
Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung – Frequenz	220-240V AC
12V TV (Mobile TV)	Nein

## ANSCHLÜSSE

CI+	Ja
HDMI™	3 HDMI
USB	1 USB
Komponente (YPbPr) in	via VGA
Kompositvideo/Audio in	Ja
Scart	Nein
Ethernet	Ja
Optischer Audio-Ausgang	Optic
Kopfhörer ausgehend	Ja
Antenneneingang	Ja
VGA (PC in - D-Sub15)	Ja

## HAUPTFUNKTIONEN

Prozessortyp	Quad Core
TV DVD Kombination	Nein
Smart TV	Ja
Total Picture Quality	1300
TRU Picture Engine	Nein

## MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	1085 x 154 x 710
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	973 x 249 x 602
Abmessungen ohne Ständer (mm)	973 x 81 x 567
Bruttogewicht (kg)	13.5
Eigengewicht (kg)	9.5
VESA (Wandhalterung) BxH	100mm x 100mm

## TON

---

Dolby Audio™	Ja
Napájení výstupu audia (RMS)	2x8W
Lautsprechertyp	Down Firing
Interner Subwoofer	Nein
DTS	Ja
Equalizer	5 band
Onkyo	Nein
Ger (D) + Nicam Stereo	Ja

"Toshiba" is a registered trademark of Toshiba Corporation and its used by Vestel or its subsidiary for products described here in under license from Toshiba Visual Solutions Corporation. All other product and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective companies. Design, features and specifications are subject to change without notice. Non-metric weights and measurements are approximate. Screen images are simulated.