

# TOSHIBA

## UA3D Series

55UA3D63DG

EAN: 4024862127480



This great looking 4K TV has all the benefits of Android including built-in Chromecast and Google Assistant. Explore thousands of movies, shows and games with Google Play, Disney+, Netflix, YouTube and Prime Video built-in as standard.



Skaliert automatisch Inhalte, die nicht in 4K ausgespielt werden, sodass Sie Ihre Lieblingsfilme und Fernsehsendungen dennoch in höchster Auflösung sehen können.



Verbessert den Kontrast eines Bildes, indem die dunkleren und helleren Bereiche optimiert werden, um ein realistischeres Bild zu erzielen.



Prognostiziert das Bild zwischen den Bildern, um eine flüssigere Abbildung in schnellen Szenen zu erzielen. Perfekt für Sport und Filme.



Kaufen oder leihen Sie die neuesten Filme und Shows, bevor sie auf DVD erscheinen - und all Ihre alten Favoriten. Egal, ob Sie Android oder iOS verwenden, sehen Sie sie auf Ihrem Fernseher, Telefon oder Tablet an - auch wenn Sie offline sind.



Google Play ist Ihre ungebundene Unterhaltung. Es vereint all die Unterhaltung, die Sie lieben, und hilft Ihnen, sie jederzeit und überall auf neue Weise zu entdecken.



Streamen Sie die Unterhaltung, die Sie lieben, von Ihrem Telefon, Tablet oder Laptop auf Ihren Fernseher.



Entdecken Sie die Netflix®-Taste auf Ihrer Fernbedienung, um schnell von einem Abenteuer zum nächsten zu springen.



Stillen Sie Ihren Appetit nach hochqualitativem Home Entertainment. Genießen Sie Filme, TV Shows und preisgekrönte Prime Originals.



## HÖHEPUNKTE

- ⊗ Android TV
- ⊗ Google Assistant
- ⊗ Chromecast Built in
- ⊗ 4K UHD HDR
- ⊗ Dolby Vision HDR
- ⊗ Google Play Store

## ENERGIE

**SDR:** E - 64 kWh/1000  
**HDR:** G - 123 kWh/1000

## ANZEIGE

Größe (cm & Zoll)	55" / 139cm
Paneltyp	Direct Back Light (DLED)
Auflösung	Ultra HD (3840 x 2160)
Helligkeit	350

## VIDEO

Wide Color Gamut	Nein
HDR	Ja
Bildmodi	Benutzer, Standard, Lebhaft, Sport, Film, Spiel
Dolby Vision HDR	Ja
TRU Flow	Ja
TRU Resolution	Ja
TRU Micro Dimming	Ja

## TON

Dolby Audio™	Ja
Audio-Ausgangsleistung (RMS)	2x10W
Lautsprechertyp	Down Firing
Interner Subwoofer	Nein
Sound-Modusarten	Smart, Film, Musik, Nachrichten
DTS	Ja
Equalizer	5 band
Onkyo	Sound by Onkyo

## TUNER / TV-ÜBERTRAGUNG

HEVC-Dekodierer (H.265)	Ja
Tunertyp	HD DVB-T2/C/S2
UHD über Satellit	Ja
Dualer Tuner	Nein
EPG (Elektronischer Programmführer)	Ja
Automatische Suche	Ja
Programmspeicherkapazität (Analog)	200
Programmspeicherkapazität (Digital S/S2)	10000
Programmspeicherkapazität (Digital T/T2/C)	800

## ANSCHLÜSSE

CI+	Ja
HDMI™	3 HDMI
USB	2 USB
Komponente (YPbPr) in	Nein
Kompositvideo/Audio in	Nein
Scart	Nein
Ethernet	Ja
Kopfhörer ausgehend	Ja
Antenneneingang	Ja
VGA (PC in - D-Sub15)	Nein

## SMART-TV-FUNKTIONEN

HBBTV ver 2.0.2	Ja
Audio-Video Sharing (AVS)	Nein
Smart Portal	Android TV
Toshiba TV Smart Center	Nein
Webbrowser	Nein
Netflix	Ja
YouTube™	Ja
Bluetooth	Ja
Bildschirm Spiegelung (Miracast)	Chromecast
Prime Video	Ja
Google Assistant	Nein
Amazon Alexa	Nein

## LEISTUNGS-AUFNAHME / ENERGIE

Energieverbrauch im Standby (Durchschnitt)	<0.5W
Betriebsspannung - Frequenz	220-240V AC
12V TV (Mobile TV)	Nein

## MECHANISCH

Abmessungen mit Verpackung (mm)	1369 x 154 x 860
Abmessungen ohne Verpackung (mm)	1243 x 249 x 755
Abmessungen ohne Ständer (mm)	1243 x 81 x 720
Bruttogewicht (kg)	21
Eigengewicht (kg)	16
VESA (Wandhalterung) BxH	200mm x 200mm
Schraubengröße	M6