

Luftdichte Unterputzdosen mit ECON® Multi-Membran



UPPLUS



LUFTDICHT



Geräte-Verbindungsdose ECON® 15, luftdicht, mit Geräteschrauben, Tiefe 66 mm

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- 4 Schraubdomen, 2 Spreizkrallenfelder
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25 und Leitungen

Artikel-Nr.:	1556-21
EAN:	4013456533851
Tiefe	66 mm
Schraubabstand	60 mm
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen im Stutzenbereich bis M25	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm unterhalb des Stutzens	2
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis M25 am Dosenumfang	4
werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen bis 11 mm am Dosenumfang	4
Geräteschrauben	2
Luftdicht	Ja
Verpackung innen/Versand	25/250
Preisgruppe	180

Unterputzdosen mit ECON®-Technik und Multi-Membran ermöglichen eine garantiert luftdichte Installation. Sie bieten vielfältige Möglichkeiten der luftdichten Rohr- und Leitungseinführung und können sowohl eingegipst als auch mit KLEMMFIX® verarbeitet werden. Die neue ECON® Multi-Membran ermöglicht das Einführen mehrerer Leitungen ohne Zwickelbildung oder das Einführen von Rohren bis M25.

- Luftdichte Ausführung mit ECON® Multi-Membran
- Vermeidet Leckagen in Außenwänden aus Hohlkammersteinen
- Variable und werkzeuglose Leitungs- und Rohreinführungen
- Verdrehungssicher, garantierter Normabstand von 71 mm bei Kombinationen

