

Unterputz-Installationsdosen



UPPLUS



Gerätedose mit Geräteschrauben, Tiefe 46 mm

- mit 4 Schraubdomen und 2 Spreizkrallenfeldern
- Maße nach DIN 49073
- für Rohre M20/M25 und Leitungen

Artikel-Nr.:	1056-04
EAN:	4013456532090
Tiefe	46 mm
Schraubabstand	60 mm
Geräteschrauben	2
Rohreinführungen M20	3
Rohreinführungen M25	2
Rohr-Kombieinführungen M20/25	2
Verpackung innen/Versand	25/500
Preisgruppe	110

Mit der innovativen KAISER UP-PLUS-Technik besticht das Unterputz-Programm mit einem PLUS an Verarbeitungskomfort und Flexibilität. Das Programm mit dem praxisingerechten Kombistutzen für schnelle und sichere Kombinationen verfügt mit der Snap-Rast-Kupplung über ein verdrehungssicheres Zusammenstecken bei Kombinationen und sorgt für einen garantierten Normabstand von 71 mm. Die variablen Kombinationsstutzen eignen sich für M20/M25 Rohre, sowie Leitungen und sind Standard für die KAISER Unterputzdosen. Am Dosenumfang sind weitere Einführungen für M20/M25 Rohre und Leitungen, als auch am Dosenboden befindet sich eine Einföhrung für M20 Rohre oder Leitungen. Vier Schraubdomen und zwei Spreizkrallenfelder bieten sichere und flexible Befestigungsmöglichkeiten für alle Gerätetypen und runden somit das Unterputz-Programm ab.

- Variabler Kombinationsstutzen für Rohre bis M25 und Leitungen
- Snap-Rast-Kupplung für verdrehungssicheren und garantierten Norm-Kombinationsabstand von 71 mm
- Flexibel für Schraub- und Spreizkrallenbefestigung
- Optimaler Installationsraum
- UP-PLUS - mit Abstandstutzen, Tunnelverbinder und KLEMMFIX® für die schnelle und sichere Installation

