

Hochdruckreiniger Haus & Garten

MAX BAR 170

EXCELLENT

EXCELLENT 170-10

Best. Nr. 128471414

EAN-Code 57 15492 24288 7

Dieser leistungsstarke Hochdruckreiniger mit Mehrzweckdüsen-System sowie Power Schaumsprüher eignet sich optimal für große Reinigungsaufgaben im Außenbereich. Die drei integrierten Düsen in der Mehrzwecklanze ermöglichen es Ihnen, jede Reinigungsaufgabe mit einem einzigen Handgriff kraftvoll und effizient zu erledigen. Der Induktionsmotor und die langlebige Metallpumpe sorgen für hervorragende Ergebnisse auf empfindlichen Oberflächen und bei hartnäckigem Schmutz. Der 10-Meter-Steelflex-Schlauch ist besonders widerstandsfähig und flexibel und lässt sich nach dem Gebrauch ganz einfach aufrollen.



CLEANING
SPEED
INDEX



55
M²/HOUR



ZUBEHÖR



TECHNISCHE DATEN

Druck max.	bar/MPa	170/17
Wasserleistung	Q _{max} (l/h)	498
Max. Zulauftemperatur	°C	40
Leistungsaufnahme	A	10
Spannung	V	230
Elektrischer Anschlusswert	kW	2,1
Gewicht	kg	21,5
Abmessungen	L x B x H (mm)	350 x 365 x 730
Schlauchlänge	M	10
Netzkabel	m	5

LIEFERUMFANG

Hochdruckpistole	128501700
Strahlrohr	128501701
Mehrzweckdüsen-System (3 in 1)	128501702
Niederdruckdüse	128501708
Power Schaumsprüher	128501703

ART.-NR.

PRODUKT-MERKMALE

Mehrzweckpistole & -lanze
Power Schaumsprüher
Transportwagen mit Teleskopgriff
Interne Schlauchtrommel
10m Steelflex-Schlauch
Metallpumpe
Automatik Start / Stopp
Zubehör-Aufbewahrung direkt am Gerät

VORTEILE

3 in 1 Düse - Praktisch und vielseitig für alle Reinigungsaufgaben
Einstellbar mit einzigartigem Schaumbild
Hohe Mobilität während der Arbeit, einfacher Transport und kompaktes Verstauen
Einfaches benutzerfreundliches Handling und immer angeschlossen
Robust, flexibel und langlebig
Langlebig, robust und leistungsstark
Spart Energie und verringert Verschleiß
Zubehör geht nicht verloren und ist jederzeit griffbereit

