

EZYCHANGE Lochsägen-Set universal 8-teilig HSS- BiM

E-15780

8-tlg. • Ø 51-133 mm • Schnitttiefe
44 mm • Holz/Edelstahl/Kunststoff

**Lochsägen-Set mit EZYCHANGE-Schnellwechselsystem in
den Größen Ø 51, 73, 76, 83, 114 und 133 mm**

Das EZYCHANGE Lochsägen Universal-Set Ø 51 bis 133 mm im praktischen Transportkoffer beinhaltet einen Adapter mit 6-kant-Aufnahme für Schnellspannbohrfutter bis 13 mm-Aufnahme inkl. präzisionsgeschliffenem HSS-G und HSS-Co Zentrierbohrer sowie sechs HSS BiM-Lochsägen in gängigen Größen für den universellem Einsatz.



Technische Details

Aufnahme	8,7 mm
Durchmesser	51,0 / 73,0 / 76,0 / 83,0 / 114,0 / 133,0 mm
VPE	8
Max. Schnittleistung	44 mm

EAN 0088381599979

Link zur Produktseite - www.makita.de

