

Datenblatt  
01.02.2023



Artikelnummer	200207
Produktname	ekey uno set S WHITE NP BLACK
Produktname 2:	ekey uno Fingerprint Funk, Nuki 3.0 Pro
EAN Code	9120068257404
Zolltarifnummer	8471 9000
Herkunftsland:	AT
Gewicht	1,28 kg

Der ekey uno Fingerprint mit Funk in Weiß mit Nuki Smart Lock 3.0 Pro in Schwarz ist ein biometrisches Sensorterminal zur Erfassung von Fingerbildern mittels eines Flächensensors. Der ekey uno Fingerprint mit Türschlossantrieb dient der Erkennung von berechtigten Personen sowie der Öffnung und Schließung von Türen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Verwendung im Heim- und Gewerbebereich vorgesehen. Der ekey uno Fingerprint ist für die Montage an unbeweglichen Teilen wie Mauerwerk und für den Einsatz im Außenbereich und Innenbereich vorgesehen. Das Nuki Smart Lock 3.0 Pro ist für die Montage an Schließzylindern vorgesehen.

## Technische Daten

Betriebsdaten	
Art Versorgung:	DC
Versorgung Nennspannung max:	24 V
Versorgung Nennspannung min:	8 V
Versorgung Nennspannung Nennbetrieb:	12 V
Stromverbrauch max:	110 mA
Stromverbrauch min:	0,037 mA
Stromverbrauch Nennbetrieb:	110 mA
Leistung max:	1,32 W
Leistung min:	0,01 W
Leistung Nennbetrieb:	1,32 W
Betriebstemperatur min:	-25 °C
Betriebstemperatur max:	70 °C
Luftfeuchtigkeit max:	90 %rel
Schutzart:	IP54
Für ungeschützten Außenbereich tauglich:	Nein
Für geschützten Außenbereich tauglich:	Ja
Fingeranzahl:	200
FAR:	1:10 000 000
FRR:	1:100
Nennspannung Toleranz:	0.05

Signalisierung:	Optisch
-----------------	---------

<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform:	Aufputz
Montageart:	An der Wand (Aufputz)
Montagehöhe min:	110 cm
Breite:	53,13 mm
Länge/Höhe:	90,5 mm
Tiefe:	52 mm
Material:	Kunststoff ASA-PC   Kunststoff PMMA
Oberfläche:	Kunststoff
Farbe:	Weiss
UV-beständig:	Ja

<b>Kommunikation Bluetooth</b>	
Bluetooth Norm:	4.2
Bluetooth Klasse:	Klasse 1
Reichweite max:	100 m
Reichweite typ:	10 m