



HSM shredstar X12pro - 2 x 15 mm + Sep. CD-Schneidwerk

Aktenvernichter HSM shredstar X12pro

Zuverlässig und sicher. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen vernichtet Daten mit der höchsten Sicherheitsstufe der HSM shredstar-Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

Technische Daten

Artikel-Nr.:	1033121	Eingabebreite:	230 mm
EAN	4026631076715	Behälter-/Auffangvolumen:	26 l
Schnittart:	Partikelschnitt	Auffangvolumen in Blatt (80 g):	330
Schnittgröße:	2 x 15 mm	Geräuschpegel (Leerlauf):	ca. 57 dB(A)
Sicherheitsstufe (DIN 66399 / ISO/IEC 21964):	E-2 F-2 O-1 P-5 T-2	Breite x Tiefe x Höhe:	390 x 300 x 595 mm
Schnittleistung in Blatt 80g/m²:	12	Gewicht:	14,45 kg
Leistungsaufnahme:	460 W	Schnittgut:	Papier, Heft- und Büroklammern, Kreditkarte, CD/DVD
Spannung / Frequenz:	220-240 V / 50 Hz/60 Hz		

Produktinformationen



Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann...



Der volle Auffangbehälter wird mittels Anzeige signalisiert und das Gerät schaltet automatisch ab.



Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.





Leiser Betrieb

Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.



Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Anti-Papierstau Funktion

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



LED-Anzeige

LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.



Füllstandkontrolle

Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.



Auf Rollen fahrbar

Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.



* shredstar X13, X15