



# GYSFLASH 18.12 PL

Doppeltechnologie : Blei-Säure & Lithium

EBS-Technologie  
perfekter Ausgleich  
der Lithium-Batter-  
iezellen beim  
Ladevorgang.

Showroom-Modus ↗  
18 A

12V **Pb** 15 < 270 Ah  
12V **LiFePO<sub>4</sub>** 7 < 270 Ah

Kompaktes  
und Gehäuse  
IP43

**Blei-Säure**

- Nass / Gel
- AGM / EFB
- START / STOP

**Lithium**

(LiFePO<sub>4</sub>)

Austauschbare  
1,90 m-Ladekabel

3 Ladeleistungen :  
7 A, 12 A und 18 A

- Intelligente automatische überwachungsfreie Ladung :
- 7 (Blei-Säure) oder 8 (Lithium) Stufen
- Automatische Anpassung der Ladeparameter nach Umgebungstemperatur
- Schutz der Fahrzeugelektronik
- Leistungsstark, Einschaltdauer 100% bei 18 A (40°)

Art. 026926



[www.gys.fr](http://www.gys.fr)