

TTX 210 Typ T Kernthermometer für wechselbare Fühler



TTX 210

Technische Daten

Messbereich Typ T	-30 °C ... +199,9 °C
Genauigkeit Typ T (bei +25 °C)	±0,5 °C (-30 °C ... +100 °C) ±1 % für den restl. Messbereich
Auflösung	0,1 °C
Gehäusematerial	ABS
Betriebstemperatur	-20 °C ... +60 °C
Lagertemperatur	-30 °C ... +70 °C
Ansprechzeit (t ₉₀)	10 Sekunden
Abmessungen (L x B x H)	127 x 60 x 16 mm (ohne Fühler)
Batterie	CR 2032, auswechselbar
Batterielebensdauer	Typisch 100 Std. bei ununterbrochener Nutzung
Temperaturfühler	Wechselbar, separat (s.u.)
Schutzart	IP65
Zertifikat	Werkskalibrierzertifikat (-20 °C und 0 °C)

Das TTX 210 ergänzt die Vorzüge des TTX 200 um hohe Flexibilität aufgrund mehrerer wechselbarer Fühler. Je nach Bedarf kann ein stumpfer Fühler, z.B. zur Messung in Flüssigkeiten oder halbfesten Stoffen oder ein spitzer Fühler mit Handgriff verwendet werden. Letzteren gibt es mit zwei verschiedenen Kabellängen. Neben der Abdeckung verschiedener Anwendungen ermöglicht dies auch den leichten Tausch eines defekten Fühlers.

TPE 100 stumpfer Fühler
(NL = 120 mm, Ø 3 mm,
Edelstahlnadel)



Abbildung ähnlich

TPE 200 spitzer Fühler
(NL = 120 mm, Ø 3 mm,
Edelstahlnadel, Handgriff,
Kabellänge 60 cm)




Abbildung ähnlich

Typ	Bezeichnung	Artikel-Nr.
TTX 210	Thermometer (Thermoelement Typ T) für wechselbare Fühler	1340-5151
TPE 100	Stumpfer Fühler, NL = 120 mm, Ø 3 mm	1341-5152
TPE 200	Spitzer Fühler, NL = 120 mm, Ø 3 mm, 60 cm Silikonkabel, Handgriff	1341-5153
TPE 200-150	Spitzer Fühler, NL = 120 mm, Ø 3 mm, 150 cm Silikonkabel, Handgriff	1341-5154
TTX 210 & TPE 100	Thermometer mit stumpfem Fühler	1340-5152
TTX 210 & TPE 200	Thermometer mit spitzem Fühler, Kabellänge 60 cm	1340-5153
TTX 210 & TPE 200-150	Thermometer mit spitzem Fühler, Kabellänge 150 cm	1340-5154
AG 190	Gefriergutbohrer	1341-3834
EB CR 2450	Ersatzbatterie für TTX 200/210	1100-0105