

KERN CDS 60K0.2



Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung
300.000 Punkte



Kategorie

| | |
|------------------|-----------------|
| Marke | KERN |
| Produktkategorie | Industriewaagen |
| Produktgruppe | Zählsysteme |

Messsystem

| | |
|---------------------------------------|--|
| Ablesbarkeit [d] | 0,2 g |
| Wägebereich [Max] | 60000 g |
| Außermittigte Belastung bei 1/3 [Max] | 1 g |
| Reproduzierbarkeit | 0,4 g |
| Linearität | ± 0,6 g |
| Wägesystem | Dehnungsmessstreifen |
| Auflösung | 300.000 |
| Einheiten | kg g dwt tl (Tw) tl (HK) ozt tl (Singap, Malays) ct mo lb oz ffa |
| Voreingestellte Einheit | kg |
| Einschwingzeit | 3 s |
| Anwärmzeit | 120 min |
| Justiermöglichkeiten | Justierung mit externem Gewicht |
| Empfohlenes Justiergewicht | 60 kg (F1) |
| Mögliche Justierpunkte | 20 kg; 30 kg; 50 kg; 60 kg |

Zulassung

| | |
|------------|---|
| CE Zeichen | ✓ |
|------------|---|

Display

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Display Art | 7 Segment LED |
| Display Ziffernhöhe | 21 mm |
| Display Hinterleuchtung | ja |
| Display Größe | 89×30 mm |
| Sprachen des Benutzerinterfaces | Englisch Symbolsprache |

Bauform

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Abmessungen Auswertegerät (B×T×H) | 225×115×60 mm |
| Abmessungen Gehäuse (B×T×H) | 225×115×60 mm |
| Abmessungen Wägeplattform (B×T×H) | 500×400×125 mm |
| Abmessungen Wägefläche (B×T) | 500×400 mm |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
| Material Displaygehäuse | Kunststoff |
| Material Wägeplatte | Edelstahl |
| Material Plattform | Metall, lackiert |
| Wandhalterung | ✓ |
| Auswertegerät Kabellänge | 0,6 m |
| Fußschrauben drehbar | ✓ |
| Libelle | ✓ |

Funktionen

| | |
|--|---|
| Anzahl Tasten für Bedienung | 7 |
| Auto-Off Intervall(e) im Netzbetrieb | 1 min |
| Auto-Off Intervall(e) im Batterie-/ Akkubetrieb | 5 min 2 min 1 min 30 min 60 min 30 sec |
| PreTare-Funktion | ✓ |
| Tarierfunktion | manuell (mehrmalig) |
| Prozentbestimmung | ✓ |
| Zählfunktion | ✓ |
| Toleranzwägung | ✓ |
| Funktion zur Mittelwertbildung bei unruhigen Wägebedingungen | ✓ |
| Unterflurwägung | Keine |
| Schnittstellen | RS-232 (optional) USB-Device (optional) KUP |

Zählen

| | |
|--|--|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Laborbedingungen | 200 mg |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen - unter Normalbedingungen | 2 g |
| Zähl-Referenzgewicht eingebbar | ✓ |
| Mögliche Referenzstückzahl(en) | 5, 10, 20, 50, n (beliebige Stückzahl) |
| Zählauflösung (unter Laborbedingungen) | 300.000 |

Energieversorgung

| | |
|---|------------------------------|
| Eingangsspannung Netzteil / Strom [Max] | 100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz |
|---|------------------------------|

KERN CDS 60K0.2



Selbsterklärende Industriezählwaage für hohe Lasten, Zählauflösung
300.000 Punkte

| | |
|--|-----------------|
| Eingangsspannung Gerät / Strom [Max] | 6 V, 1 A |
| Steckernetzteil Art | Steckernetzteil |
| mitgeliefertes Steckernetzteil | Netzteil |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - im Lieferumfang | EURO UK US CH |
| Steckernetzteil / Adapter für Länder - Optional | EURO UK US CH |
| Akku Ladezeit | 10 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung an | 40 h |
| Akku Betriebsdauer - Hinterleuchtung aus | 90 h |
| Batterie Betriebsdauer | 20 h |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------------------|--------|
| Luftfeuchtigkeit Umgebung [Max] | 80 % |
| Umgebungstemperatur [Min] (°C) | -10 °C |
| Umgebungstemperatur [Max] (°C) | 40 °C |

Verpackung & Versand

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Lieferzeit | 1 d |
| Versandart | Paketdienst |
| Abmessungen Verpackung (B×T×H) | 600×510×230 mm |
| Nettogewicht ca. | 19 kg |
| Bruttogewicht ca. | 22 kg |
| Versandgewicht | 18,3 kg |

Dienstleistungen

| | |
|--|---------|
| Artikelnummer für DAkkS-Kalibrierung | 963-129 |
| Artikelnummer für Konformitätszertifikat | 969-517 |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

