

# KERN DC 10-Y2

Statischer Drehmomentsensor aus legiertem Stahl

# KERN



## Funktionen

IP-Schutz - Kompletgerät IP65

## Verpackung & Versand

Lieferzeit 1 d  
Versandart Paketdienst  
Abmessungen Verpackung (B×T×H) 120×90×85 mm  
Nettogewicht ca. 0,35 kg  
Bruttogewicht ca. 0,35 kg  
Versandgewicht 0,326 kg

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



## Kategorie

Marke Sauter  
Produktkategorie Messzellen  
Produktgruppe Drehmomentsensoren

## Messsystem

Messbereich Drehmoment [Max] 10 Nm  
Wägezellen-Verbindung 4-Leiter  
Wägezelle - Kennwert - Nominal 1 mV/V  
Wägezelle - Kombiniertes Fehler 0,5%  
Wägezelle Eingangswiderstand - Nominal 380 Ω  
Wägezelle Ausgangswiderstand - nominal 350 Ω  
Wägezelle Isolationswiderstand - [Min] 5000 MΩ  
Wägezelle Empfohlene Versorgungsspannung [Min] 9 V  
Wägezelle Empfohlene Versorgungsspannung [Max] 12 V  
Wägezelle Eingangswiderstand - Varianz 10 Ω  
Wägezelle Ausgangswiderstand - Varianz 3 Ω

## Zulassung

CE Zeichen ✓

## Bauform

Material Stahl  
Kabellänge 2 m