

KERN EFC100K-3



Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED-Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit



Empfohlenes Justiergewicht:	150 kg (F2)
Justiermöglichkeiten:	Justierung mit externem Gewicht
Linearisierung (in Punkten):	3
Linearität:	20 g
Reproduzierbarkeit:	20 g
Wägebereich [Max]:	150 kg
Wägeeinheiten:	PCS kg lb
Wägesystem:	Dehnungsmessstreifen
Wägezellen-Verbindung:	4-wire

Anzeige

Display Ziffernhöhe (groß):	5,200 cm
Display Ziffernhöhe (klein):	5,200 cm

Zählen

Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):	5 g
Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal):	50 g
Referenzgewicht:	ja
Zählaufösung:	30000

Funktionen

Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm):	ja
Wägen mit Toleranzbereich:	ja
Zählfunktion:	ja

Umgebungsbedingungen

Luftfeuchtigkeit (max.):	80 %
Luftfeuchtigkeit (min.):	0 %
Umgebungstemperatur (max.):	40 °C
Umgebungstemperatur (min.):	0 °C

Energieversorgung

Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):	30 h
Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus):	50 h
Eingangsspannung:	100-240V 50/60Hz 0.5A
Netzteil-Art:	Netzadapter extern
Netzteil/Adapter im Lieferumfang:	EURO UK

Dienstleistungen (optional)

DAkK-S-Kalibrierschein:	963-129
Justage auf Aufstellungsort:	961-249

Messsystem

Ablesbarkeit [d]:	10 g
Anwärmzeit:	30 min
Auflösung:	15000
Außermittige Belastung bei 1/3 [Max]:	30 g
Einschwingzeit unter Laborbedingungen	2 s

KERN EFC100K-3



Plattformwaage mit integriertem Akku, einer leuchtstarken LED-Anzeige und einem Stativ für optimale Bedienbarkeit

Kategorie

Kategorie:	Waagen
Marke:	KERN
Produktgruppe:	Plattformwaage

Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (BxTxH): 985 x 625 x 185 mm

Bruttogewicht: 12,700 kg

Lieferzeit: 24 h

Nettogewicht: 10,500 kg

UN-Nummer (Gefahrgut): 3481

Versandart: Paketdienst

Bauform

Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): 252 x 162 x 57 mm

Abmessungen Wägeplatte (BxTxH): 500 x 400 x 120 mm

Drehbare Fußschrauben: ja

Gehäusematerial: Kunststoff

Kabellänge Anzeigegerät: 3 m

Libelle: ja

Material der Wägeplatte: Edelstahl

Stativhöhe: 60 cm

Wägefläche (BxT): 500 x 400 mm

Piktogramme

STANDARD



OPTION

