

PN41-BBP054MVN

EAN 4711081323044

Produkt Nummer 90MR001A-M00540



- Leistungsstarker Prozessor: 11. Generation Intel® Pentium® Silver
- Lüfterloses Gehäuse: Unterstützt eine 6-Watt-CPU bei gleichzeitiger Minimierung von Lärm und Staubeintritt
- Unterstützt die Stromversorgung über USB Power Delivery: Platzsparendes Design, das gleichzeitig die Anzahl der benötigten Kabel reduziert
- Integriertes 2,5-Gbit/s-Ethernet: Integrierte High-Speed-Netzwerkanbindung
- Leicht zugängliche USB-C®-Anschlüsse: Zwei Typ-C-Anschlüsse, davon einer mit Unterstützung für DisplayPort™ 1.4

Technische Daten PN41-BBP054MVN

Prozessor	
Eingebauter Prozessor:	Ja
Prozessorhersteller:	Intel
Prozessorfamilie:	Intel® Pentium® Silver
Prozessor:	N6000
Prozessor-Taktfrequenz:	1,1 GHz
Anzahl Prozessorkerne:	4
Prozessor-Threads:	4
Prozessor Boost-Frequenz:	3,3 GHz
Prozessor-Cache:	4 MB
CPU Konfiguration (max):	1

Speicher	
Arbeitsspeicher Typ:	SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze:	1
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:	3200 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher:	DDR4-SDRAM

Audio	
Eingebaute Lautsprecher:	Nein

Anschlüsse und Schnittstellen	
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:	1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:	1
Mikrofon-Eingang:	
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:	
Konsumenten Infrarot Headers:	Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC):	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite:	115 mm
Tiefe:	115 mm
Höhe:	49 mm

Gewicht:	700 g
----------	-------

Leistung	
Netzteiltyp:	Externer AC-Adapter
Stromversorgung:	65 W
Netzteil Ausgangsspannung:	19 V
AC-Adapter Ausgangsstrom:	3,42 A

Netzwerk	
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
WLAN:	Ja
Top WLAN-Standard:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:	Wi-Fi 5 (802.11ac)
LAN-Controller:	Realtek RTL8125B-CG
Bluetooth:	Ja
Bluetooth-Version:	5.0

Speichermedium	
Unterstützte Speicherlaufwerke:	HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen:	2,5,M.2
SSD-Formfaktor:	M.2
Speicherlaufwerk Schnittstelle:	M.2, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:	1
Integrierter Kartenleser:	Ja

Lieferumfang	
Anzeige enthalten:	Nein

Design	
Gehäusetyp:	SFF
Produktfarbe:	Schwarz
Kühlung:	Aktiv
Produkttyp:	Mini-PC Barebone
Ein-/Ausschalter:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Slot-Typ Kabelsperr:	Kensington
VESA-Halterung:	Ja
Zertifizierung:	BSMI/CB/CE/FCC/UL/CCC/Energy Star/C-Tick/WiFi/RF/VCCI

Grafik

Eingebaute Grafikkarte:	Nein
Grafikkarte-Familie:	Intel
On-Board Grafikkartenmodell:	Intel® UHD Graphics
Maximale Auflösung:	4096 x 2160 Pixel
Anzahl der Displays unterstützt:	3

Prozessor Besonderheiten

Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):	Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):	Ja

Intel® 64:	Ja
Leerlauf Zustände:	Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:	Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:	Nein
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):	Ja

Leistungen

Optisches Laufwerk – Typ:	Nein
Audio-Chip:	Nein
Verbraucher-Rx-Infrarotsensor:	Ja

Unterstützt Windows-