

Stahlschellen



HF

RoHS

SF

Nenngröße [metrisch]		VE	UK	Art.-Nr.
M 16	einlappig	100	2.400	311135
M 20	einlappig	100	1.200	311136
M 25	einlappig	100	600	311137
M 32	einlappig	100	600	311138
M 40	einlappig	50	300	311139
M 16	doppellappig	100	1.200	311235
M 20	doppellappig	100	600	311236
M 25	doppellappig	100	600	311237
M 32	doppellappig	50	300	311238
M 40	doppellappig	50	300	311239

Material: Stahl, verzinkt

Stand: 26.10.2020

Wir für Sie...