

CA 10002

pH- und Temperatur-Tester mit Einstechelektrode



Der pH-Messstift speziell für Lebensmittel!

- **Durchdringende Glas-Messspitze mit Faser-Diaphragma**
- **Wasserdicht, leicht und im Taschenformat**
- Kalibrierung in 30 s, **sehr einfach und intuitiv**
- **Sehr schnelle** Ansprechzeit

IP
65

Measure up



CA 10002: Ihr bester Begleiter für die pH-Wert-Messung

Große Anzeige mit gleichzeitiger Messung des pH-Werts und der Temperatur (in °C oder °F)

Taste HOLD zum Festhalten des Messwertes

Spezielle pH-Elektrode für Lebensmittel

- ▶ Mit Glasspitze für Messungen in halbfesten, teigigen, eiweißhaltigen, usw... Substanzen
- ▶ Integrierter Temperaturfühler
- ▶ 12 cm langer Messstift
- ▶ Referenzsystem mit nicht-nachfüllbarem Gel
- ▶ Gehäuse aus Kunststoff: reduziert die Bruchgefahr



Batterieanzeige

Warnsymbol für Batteriewechsel

ATC-Modus

(Automatic Temperature Compensation):

Automatische Anzeige des temperaturkompensierten pH-Wertes

Automatische Kalibrierung durch einfachen Druck auf Taste CAL:

Ein Klick zum automatischen Kalibrierung mit Erkennung der Pufferlösung (an bis zu 3 Punkten)

TECHNISCHE DATEN

Messumfang	pH-Wert	2,00 bis 12,00 pH
	Temperatur	von 0,0 bis 80,0 °C / von 32,0 bis 176,0 °F
Auflösung	pH-Wert	0,01 pH
	Temperatur	0,5 °C / 0,5 °F
Abweichung	pH-Wert	± 0,1 pH
	Temperatur	± 1 °C / ± 2 °F
Kalibrierung	Automatisch; 1, 2 oder 3 Punkte; gespeicherte Pufferlösungen	
Elektrode	nicht auswechselbar	
Stromversorgung / Batteriebetrieb	2 Batterien CR2032 3V / >100 Stunden	
Selbstabschaltung	nach 20 Min Nichtbenutzung	
Abmessungen / Gewicht	228 x 36 x 20 mm / 65 g	
Klimabedingungen	Betriebsbereich: 0 °C bis 80 °C, Relative Luftfeuchte: 80% max Lagerbereich: -10 °C bis 50 °C, Relative Luftfeuchte: < 90%	
Garantie	1 Jahr	

Wasser- und staubdicht nach IP65

ANWENDUNGSBEREICHE

Der pH-Tester **CA 10002** eignet sich für viele Anwendungen bei Lebensmitteln:

- ▶ Fermentationsprüfung bei Milchprodukten
- ▶ Überprüfung von Käse, bis zum Reifegrad
- ▶ Prüfung der Milchqualität

Das Gerät eignet sich auch für die Prüfung des Boden-pH-Werts in der Landwirtschaft. Durch seine Genauigkeit und seine schnelle Reaktionszeit empfiehlt er sich besonders für Vorprüfungen in Forschung und Entwicklung.

BESTELLANGABEN

pH- und T°-Tester CA 10002.....**P01710016**

LIEFERUMFANG

- 2 Batterien CR2032 3V
- 1 Aufbewahrungsbehälter für die Elektrode
- 1 mehrsprachige Bedienungsanleitung
- 1 Prüfbescheinigung



ZUBEHÖR

Pufferlösung pH 4,01 (NIST)***P01700106**
 Pufferlösung pH 7,00 (NIST)***P01700107**
 Pufferlösung pH 10,01 (NIST)***P01700109**
 Satz von 3 Plastikbechern.....**P01710056**

* Pufferlösung wird ausgeliefert mit Qualitätszertifikat gemäß den Normen NIST (National Institute of Standards and Technology) und DIN 19266

DEUTSCHLAND
Chauvin Arnoux GmbH
 Ohmstraße 1
 77694 KEHL / RHEIN
 Tel.: +49 7851 99 26-0
 Fax: +49 7851 99 26-60
 info@chauvin-arnoux.de
 www.chauvin-arnoux.de

ÖSTERREICH
Chauvin Arnoux Ges.m.b.H
 Gastgebegasse 27
 1230 WIEN
 Tel.: +43 1 61 61 9 61
 Fax: +43 1 61 61 9 61-61
 vie-office@chauvin-arnoux.at
 www.chauvin-arnoux.at

SCHWEIZ
Chauvin Arnoux AG
 Moosacherstrasse 15
 8804 AU / ZH
 Tel.: +41 44 727 75 55
 Fax: +41 44 727 75 56
 info@chauvin-arnoux.ch
 www.chauvin-arnoux.ch

INTERNATIONAL
Chauvin Arnoux
 12-16 rue Sarah Bernhardt
 92600 Asnières-sur-Seine
 Tel: +33 1 44 85 44 38
 Fax: +33 1 46 27 95 59
 export@chauvin-arnoux.fr
 www.chauvin-arnoux.com

CHAUVIN ARNOUX
 GROUP