

gemäß EU-Verordnung Nr. 2019/2015



Artikel-Nr.: **MM56018-2**

LED Treiber (dimmbar)

MEGAMAN LED Treiber 12W-500mA f. RICO HR 9W

EAN-Code: 4020856560189

Eigenschaften

Unterstützte Leistung bis 12,0 W
 Nennlebensdauer 50.000 h

Eingangsspannung

Uin (V) AC 220-240 V
 Frequenz F (Hz) 50/60 Hz
 Stromstärke I (mA) 72 mA
 Elektrischer Leistungsfaktor $\lambda > 0,9$
 Betriebstemperaturbereich Ta -30 bis +40° C
 Gehäusetemperatur Tc (max.) +85° C

Ausgangsspannung

Vout (V) DC 16-24 V
 Stromstärke I (mA) 500 mA

Produktabmessungen

Länge 62 mm
 Breite 46 mm
 Höhe 20 mm
 Gewicht o.A.

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für Entsorgung

– <http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>



Universelle Dimmbarkeit mit U-DIM™

MEGAMAN® LED-Treiber **MM56018** kann mit den meisten Phasen- und Phasenabschnitts-dimmern gesteuert werden. Die Dimmkurve verläuft flackerfrei von 100% bis 5%.

Ausgestattet mit Schnellsteckverbinder – ausgangsseitig.

Unterstützte Leuchten und Module

MM76732, MM76733

Die Eigenschaften gelten für die z. Zt. auf Lager vorhandenen Versionen.
 Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen.
 Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. Irrtümer vorbehalten.

© September 2013
 IDV Import- und Direkt-Vertriebsges.mBH
 Alle Rechte vorbehalten.