

gemäß EU-Verordnung Nr. 1194/2012



Artikel-Nr.: MM56019

LED Treiber (dimmbar)
MEGAMAN LED Treiber 21W-350mA

EAN-Code: 4020856560196



Eigenschaften

Unterstützte Leistung bis 21,0 W
Nennlebensdauer 50.000 h

Eingangsspannung

U_{in} (V) AC 220-240 V
Frequenz F (Hz) 50–60 Hz
Stromstärke I (mA) 124 mA
Elektrischer Leistungsfaktor λ > 0,9
Betriebstemperaturbereich T_a -30 bis +40° C
Gehäusetemperatur T_c (max.) +85° C

Ausgangsspannung

V_{out} (V) DC 30-60 V
Stromstärke I (mA) 350 mA

Produktabmessungen und Gewicht

Länge 116 mm
Breite 55 mm
Höhe 25 mm
Gewicht N/A g

Hinweise und Empfehlungen

Empfehlung für Entsorgung

– <http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>



Universelle Dimmbarkeit mit U-DIM™

MEGAMAN® LED-Treiber **MM56019** kann mit den meisten Phasen- und Phasenabschnitts-dimmern gesteuert werden. Die Dimmkurve verläuft flackerfrei von 100% bis 5%.