

Artikel-Nr.: MT75206

Einbauring Eisen gebürstet
MEGATRON DECOCLIC Einbauring für 68mm
Deckenausschnitt

EAN-Code: 4020856752065




Allgemeine Eigenschaften

Material..... Aluminium
Farbe Eisen gebürstet

Produktabmessungen

Bohrlochdurchmesser 68 mm
Durchmesser 85 mm
Gesamt Höhe..... 26 mm
Einbautiefe 24 mm
Gewicht 87 g

Abmessungsskizze



Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive 2 Fassungen:

220-240V~
GU10 PAR16



1 x Lampenfassung GU10

12V MR16
GU5.3



1 x Lampenfassung GU5.3

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Schutzart

IP44 Spritzwassergeschützt

Schutzklasse

Leuchte der Schutzklasse 2 bei Verwendung der GU10
Lampenfassung (220-240V).

Leuchte der Schutzklasse 3 bei Verwendung der GU5.3
Lampenfassung (12V).