

Artikel-Nr.: LFMM00886

MEGAMAN Lampenfassung GU10  
Mit 15cm Kabel

EAN-Code: 4020856008865



### Allgemeine Eigenschaften

Betriebstemperaturbereich .....-20 bis +45° C  
Anschlussart..... N/A  
Material.....Kunststoff

### Umwelteigenschaften

Energieeffizienzklasse ..... N/A

### Produktabmessungen

Länge ..... 165 mm  
Breite ..... 30 mm  
Höhe ..... 22 mm  
Gewicht ..... 37 g

### Hinweise und Empfehlungen

**Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte / des Zubehörs**

-<http://megaman.de/oekodesign/entsorgung/index.html>