

Sägekette 80TXL 10cm

1910V6-4

80TXL • Speed Cut • 26 TG • 1,1 mm • 0,325"LP • 10 cm • Mikro-Halbmeißel

Sägekette entwickelt für Akku-Kettensägen, erfüllt hohe Anforderungen mit kompakten Maschinen

Die 80TXL Sägekette bietet in Verbindung mit der passenden Sägeschiene optimale Ergebnisse auf Akku-Kettensägen. Durch Mikro-Halbmeißel können kompakte Sägen auch große Aufgaben bewältigen. Die Sägekette ist geeignet für die 80TXL Sägeschiene mit 10 cm Länge. Sie hat eine Schienennutbreite von 1,1 mm und eine 0.325"LP-Teilung. Mit den Mikro-Halbmeißeln erzeugt die Sägekette ein sauberes Schnittbild. Gebläute Schneider bieten einen hochwertigen



Technische Details

Schienenlänge	4" / 10 cm
Treibgliederzahl	26
Teilung	0,325"
Kettenstärke	0,043 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Feilendurchmesser	4,0 mm
VPE	1

EAN 0088381597579

Link zur Produktseite - www.makita.de

