

# Reolink D4K42

## intelligente 4K 8 MP PoE Überwachungskamera mit 5-fach optischem Zoom, Personen- und Fahrzeugerkennung

EAN: 6975253980987

Die hochauflösende 8 MP Ultra HD PoE Dome-Überwachungskamera Reolink D4K42 bietet Ihnen detaillierte und extrem scharfe Bilder und Videos sowie ein integriertes Mikrofon für Audioaufnahmen.



Ein motorisiertes Objektiv von 27°-96° und ein optischer 5-facher Zoom können entfernte Objekte beim Heranzoomen im Detail zeigen oder das Sichtfeld beim Herauszoomen erweitern.

Dank der fortschrittlichen Erkennungstechnologie, mit der die Kamera ausgestattet ist, kann der Reolink D4K42 Personen und Fahrzeuge von anderen Objekten unterscheiden und sendet Ihnen nur die relevanten Alarme.

Mit 24 Infrarot-LEDs und der fortschrittlichen 3D-DNR-Technologie ist die Reolink D4K42 die perfekte Nachtsichtkamera, die eine hervorragende Bildqualität und einen rauschfreien Betrieb in völliger Dunkelheit bietet. Die Sichtbarkeit bei Dunkelheit kann bis zu 30 Meter betragen.

Die Reolink D4K42 unterstützt Bewegungsaufnahmen, 24/7 Non-Stopp-Aufnahmen und geplante Aufnahmen, die auf einer SD-Karte (microSD-Karte nicht im Lieferumfang enthalten), einem Reolink NVR oder einem FTP-Server gespeichert werden können.

Die Reolink D4K42 PoE IP-Kamera benötigt nur ein Netzwerkkabel\* für die Strom- und Datenübertragung. Die unkomplizierte Verkabelung ermöglicht eine problemlose und schnelle Installation.

**\* Ein PoE-Switch oder PoE-Injektor oder direkter Anschluss am Reolink NVR vorausgesetzt.**

Das robuste Gehäuse macht die Reolink D4K42 Überwachungskamera wasser- und staubdicht (IP66). Sie funktioniert perfekt im Innen- und Außenbereich, auch unter schwierigen Wetterbedingungen. Diese Kamera ist auch gegen Vandalismus geschützt (IK10) und kann heftigen Schlägen standhalten, wenn sie versehentlich angestoßen wird oder jemand versucht, sie zu zerstören.

Mit nur wenigen Klicks auf der Reolink App oder dem Client können Sie den Live-Stream verfolgen, über einen Notfall informiert bleiben, wichtige Momente speichern usw. Unabhängig von Standort und Zeitpunkt können Sie aus der Ferne auf die Kamera zugreifen:

- Mit der kostenlosen Reolink App auf Ihrem Mobilgerät
- Mit der kostenlosen Reolink Client Software auf Ihrem Computer
- Mit dem Webbrowser ohne weitere Plug-ins

Die Kamera funktioniert mit Google Assistant.

### Hauptmerkmale

- 8 Megapixel 4K UHD Auflösung
- PoE (Power over Ethernet)
- Intelligente Personen- und Autoerkennung
- Echtzeit-Bewegungserkennung und Benachrichtigungen
- Integriertes Mikrofon für Audioaufnahmen
- Nachtsicht bis zu 30 Meter
- Integrierter Micro SD-Kartenslot für Micro SD-Karten bis 256 GB
- Wettergeschützt IP66 und Vandalismusschutz IK10

## Lieferumfang

- Reolink Reolink D4K42 PoE 8 MP Dome Überwachungskamera
- Netzkabel
- Montageplatte
- Kurzanleitung
- Montagezubehör
- Wasserfeste Hülle für Netzwerkanschluss
- Lochschablone zur Montage

## Technische Daten

	Modell	<b>Reolink D4K42</b>
<b>Video &amp; Audio</b>	Bildsensor	1/2.8" CMOS Sensor
	Auflösung	3840 x 2160 (8 Megapixel) bei 25 fps
	Objektiv	f=2,7-13,5 mm, F=1,6-3,3
	Optischer Zoom	5x
	Videokomprimierung	H.265
	Blickwinkel	Horizontal: 96° - 27° Vertikal: 69° - 21°
	Tag-/Nacht-Modus	Automatische Umschaltung
	Nachtsicht	Bis zu 30 Meter (LED: 24 Stück / 14 mil / 850 nm)
	Audio	Audioaufzeichnung
<b>Stromversorgung</b>	POE	IEEE 802.3 af, 48 V Aktive
	DC Strom	DC 12 V 1 A, <12 W
<b>Schnittstelle</b>	Strom	DC Stromeingang
	System	Reset-Taste
	Ethernet	1 x 10M/100 Mbps, RJ45
	Storage	MicroSD-Kartenslot (Max. 256 GB)
	Audio	Eingebautes Mikrofon
<b>Software &amp; Funktion</b>	Bildfrequenz	Main Stream: 2 fps - 25 fps (Standard: 25 fps) Sub Stream: 4 fps - 15 fps (Standard: 10 fps)
	Bitrate	Main Stream: 4096 Kbps - 8192 Kbps (Standard: 6144 Kbps) Sub Stream: 64 Kbps - 512 Kbps (Standard: 256 Kbps)
	Browser	IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
	Betriebssystem	PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
	Smarte Alarme	Bewegungs-/Personen-/Autoerkennung
	Aufzeichnungsmodus	Bewegungsaktivierte (Standard), 24/7 kontinuierliche oder geplante Aufzeichnung
	Protokoll & Standard	HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
	Max. Benutzerzugriff	20 Benutzer (1 Administrator-Konto & 19 Benutzerkonten); Unterstützt bis zu 12 simultane Videostreams (10 x Substream und 2 x Mainstream)
Smart Home	Google Assistant	
<b>Arbeitsumgebung</b>	Temperatur	Arbeitstemperatur: -10°C - +55°C (14°F - 131°F)
	Feuchtigkeit	Arbeitsfeuchtigkeit: 10% - 90%
	Wetterfest	IP 66
<b>Größe &amp; Gewicht</b>	Dimensionen	Φ133 x 100,25 mm
	Gewicht	686 g