

	Artikelname	Artikel-Nr./GTIN	Garantie	
<p>T.I.P. Technische Industrie Produkte GmbH Siemensstr. 17 74915 Waibstadt</p> <p>Tel.: 07263-9125-0 Fax: 07263-9125-25</p> <p>www.tip-pumpen.de</p>	<p>Tiefbrunnenpumpe BigWell 90/53 AUT</p>	30084	24 Monate	
		4011458103843		
	Masterbox Informationen			
	Abmessungen in cm			Gewicht (kg)
	Länge	Breite	Höhe	brutto
92,0	45,0	19,7	30,2	2
Artikel Informationen				
	Abmessungen in cm		Gewicht (kg)	Stk.
	Länge	Breite	net / brutto	
	90,5	21,6	13,8 / 14,6	1

Tiefbrunnenpumpe BigWell 90/53 AUT

Artikelbeschreibung:

Die Tiefbrunnenpumpe mit Edelstahl-Pumpengehäuse ist eine leistungsstarke, energiesparende Pumpe zum Fördern von Wasser aus großen Tiefen. Mit Hilfe der integrierten elektronischen Steuerung schaltet sich die Pumpe automatisch ein. Nach dem Schließen der Verbraucher erfolgt eine Abschaltung nach Erreichen des Maximaldrucks. Die Pumpe ist durch die Durchflusskontrolle vor Schäden durch Trockenlauf geschützt. Mit ihrem geringen Außendurchmesser von nur 9,6 cm ist sie ideal für den Einsatz in engen Brunnen ab einem Durchmesser von 10 cm. Der erweiterbare Boden schützt vor Verschlammung der Pumpenhydraulik und macht sie sandfest für einen Sandgehalt von 50 g/m³ im Wasser. Die Pumpe verfügt über ein integriertes Rückschlagventil, 23 m Anschlusskabel und ein Ablassseil zur optimalen Positionierung.

Technische Daten:

Motor:	900 Watt
max. Förderhöhe/-druck:	53 m / 5,3 bar
max. Fördermenge:	5.400 l/h
Gehäuse	Edelstahl
Max. Korngröße:	≤ 1 mm
Max. Eintauchtiefe	20 m
Kabel:	23 m / H07RN-F
Max. Temperatur (Medium)	35 °C
Druckanschluss:	30,93 mm (1" IG)
Min. Brunnengröße:	100 mm
MEI	≥ 0,40

Anwendungsbereich:

Zum Fördern von Wasser aus großen Tiefen und Weiterleitung mit hohem Druck

Prüfzeichen:

